

# Câble à réseau de rail, poste a souder complet, alimentation, 85-141 lb T-Rail, Pas de câblage, 250 kcmil, Gauche

## Data Solutions

### RÉFÉRENCE CATALOGUE

---

## PBWT202WLH



### FONCTIONS

---

Ensemble de soudage complet conçu pour installer les circuits de voie et les cavaliers de métallisation à l'axe neutre

Inclut un nettoyeur de moule et un allumeur à silex

### ATTRIBUTS DU PRODUIT

---

Matériau: Graphite; Acier; Thermoplastique

Type de rail: Sections de rail en T de 85 lb à 141 lb

Type de borne de liaison: W

Taille de conducteur: 250 kcmil Ropelay

Diamètre extérieur du conducteur, nominal: 19.05mm

Style de soudeur: T20

Orientation: Gauche

Moule uniquement: Non

Moule de remplacement: PBW2W

Matériau de soudage: PB115, vendu séparément

## AVERTISSEMENT

---

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**