

Paire de postes à souder T6 complets pour métallisation de signalisation, tête d'impression Type de borne de liaison, Bondstrand 3/16"

Data Solutions

RÉFÉRENCE CATALOGUE

SBHFT6A



FONCTIONS

Ensemble de soudage complet fournissant un moyen commode d'attacher les cavaliers de métallisation à la tête du rail, en travers du joint

La connexion s'effectue dans les limites de l'éclisse

Inclut un nettoyeur de moule

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Matériau: Acier; Graphite; Thermoplastique

Type de rail: Sections de rail en T de 85 lb à 141 lb

Type de borne de liaison: Sans tête

Taille de conducteur: Bondstrand 3/16"

Diamètre extérieur du conducteur, nominal: 4.76mm

Longueur de liaison: 165.1mm

Style de soudeur: T6

Moule uniquement: Non

Moule de remplacement: SBS925

Matériau de soudage: SB25 x 2, vendu séparément

Bâti: SBS925F, vendu séparément

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE