

Moniteur, clavier, pavé tactile, tiroir 1 U, profondeur réduite, clavier allemand

Data Solutions

RÉFÉRENCE CATALOGUE

60118-584



Montage en rack 19", pratique, conception robuste pour un usage intensif ou un fonctionnement en environnement difficile

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Châssis coulissant pour moniteur couleur TFT 17", 1 U (résolution Full HD ; connexion à l'interface VGA ou DVI-D)

Clavier avec différentes dispositions des touches (connexion via USB)

Pavé tactile intégré (connexion via USB)

Tension d'alimentation : Entrée large portée (tension nominale secteur 110 à 240 VCA), alimentation électrique 12, 24 et 48 V c.c. sur demande

Montage réglable en profondeur pour différents entraxes de montants serveur, profondeur de montage (dimension c = espacement des montants 19") : dimension c 450 ... 640 mm

Avec connexion DVI

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Hauteur du rack: 1U

Couleur: Noir foncé

Code couleur: RAL 9005

Profondeur: 400mm

Type de produit: Tiroir baie/bâti

Type: Moniteur, clavier, pavé tactile

Compatible avec: Armoires 19"

Type de clavier: QWERTZ

Gross Weight: 8.6kg

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Autres versions sur demande - avec trackball ou pavé numérique.

Pour les autres dispositions de clavier, voir le manuel utilisateur.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE