

Contrôle de vitesse de ventilateur à montage sur panneau, 120V 50/60Hz Gris Poly

Data Solutions

RÉFÉRENCE CATALOGUE

AFANTSC



Parfait pour les bureaux, salles de classe et autres zones sensibles au bruit. Le contrôle de vitesse de ventilateur optimise la circulation de l'air dans une armoire ou un rack pour équilibrer les exigences de volume d'air avec le niveau sonore et la consommation d'énergie.

NORMES INDUSTRIELLES

UL 508 Listed; File No. E249700

cUL Listed per CSA C22.2 No. 14; File No. E249700

FONCTIONS

Ajuste automatiquement la vitesse des ventilateurs en fonction des données du capteur de température à distance

Le point de contrôle de température est réglable sur site ; pré-réglage standard : 35 °C (95 °F)

La vitesse au ralenti et la courbe de la température sont réglables sur site

Disjoncteur thermique à réenclenchement par bouton poussoir à l'intérieur du boîtier de contrôle

Le boîtier de contrôle compact en polycarbonate peut être monté dans n'importe quelle position

La prise NEMA 5-15R alimente le ventilateur

Le cordon d'alimentation de six pieds (1,83 m) se branche sur une prise standard 120 V 50 ou 60 Hz

Capteur de température à distance avec connexions de sortie froide de 10 pieds (3,05 m) dans le flux d'air

Supports de montage inclus

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 13857

Largeur: 80mm

Profondeur: 120mm

Matériau: Polycarbonate

Finition: Brillant lisse

Couleur: Gris

Épaisseur: 2.5mm

Hauteur: 55mm

Tension d'entrée CA: 100 – 120V

Profondeur: 120mm

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE