

Coffret en L, type 1, 48,00 x 24,00 x 12,00, gris clair, acier

Data Solutions

RÉFÉRENCE CATALOGUE

DBL482412G

Le boîtier en L avec montage mural, vertical, est extrêmement polyvalent et peut être utilisé dans des endroits publics pour loger, enregistrer et protéger du matériel réseau et des panneaux de raccordements. La porte à charnières en L permet d'accéder des deux côtés à tout l'équipement installé alors que les cornières fixes du cadre s'adaptent à différentes dimensions d'équipement.



NORMES INDUSTRIELLES

L'aération est conforme à la norme UL 60950
cUL Listed per CSA C22.2 No. 182.4; File No. E230874
Ventilation complies with UL 60950

NEMA type 1
Chapter 7, Telecommunication Enclosures (TE)
EIA 310-D
IEC 60529, IP30
NEMA Type 1

FONCTIONS

Les tiges à charnière, à ressort et captives permettent de retirer la porte

Ouverture de la porte à 120 degrés pour un accès optimal

Verrous quart de tour avec verrouillage à clé

Un ensemble de cornières fixes est inclus avec les modèles de dimensions 24 et 36 po de hauteur (610 et 914 mm) et deux ensembles sont inclus avec les modèles de 48 po (1219 mm) de hauteur

Les cornières sur les modèles de 36 po (914 mm) peuvent être positionnées soit en haut, soit en bas du boîtier

Les modèles mesurant 36 et 48 po (914 et 1219 mm) de haut ont suffisamment d'espace pour accueillir un panneau de raccordement ou des supports d'étagère

Débouchures pour ventilateur 4 po (102 mm) en haut et en bas du coffret

Débouchures de câblage (7/8 po, 1-3/8 po et 3 po) sur le haut et le bas de l'armoire et deux débouchures d'entrée de câble de 3 pos à l'arrière

Plusieurs points d'attache des câbles à l'arrière du coffret

Orifices de montage du la serrure espacés de 16,00 po (406 mm) au centre pour un montage facile sur le boîtier

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 14375

Hauteur: 1219mm

Largeur: 610mm

Profondeur: 313mm

Matériau: Acier doux

Finition: Revêtement poudré

Couleur: Gris clair

Code couleur: RAL 7035

Épaisseur: 1.9mm

Unités de rack: 12U

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE