

# Boîtier D, type 1, 48,00 x 24,00 x 8,00, gris clair, acier

## Data Solutions

### RÉFÉRENCE CATALOGUE

### DBS48248G

Idéal pour la vente au détail pour installer un équipement réseau de 19 po dans un endroit public, leboîtier D-Box orientée horizontalement à bas profil avec une porte à charnière pour un accès frontal pratique et une combinaison de cornières de rack fixes et rotatifs pour convenir aux diverses dimensions des équipement.

### NORMES INDUSTRIELLES

L'aération est conforme à la norme UL 60950  
cUL Listed per CSA C22.2 No. 182.4; File No. E230874  
Ventilation complies with UL 60950

NEMA type 1

Designed in accordance with BICSI TDMM Tenth edition, Chapter 7, Telecommunication Enclosures (TE)

EIA 310-D

IEC 60529, IP40

NEMA Type 1



### FONCTIONS

Les tiges à charnière, à ressort et captives permettent de retirer la porte

La porte réversible s'intègre au boîtier sans exposer d'angles

Débouchures pour ventilateur de 4 po en haut et en bas de l'armoire

Débouchures de câblage (7/8 po, 1-3/8 po et 3 po) en haut et en bas de l'armoire, deux débouchures d'entrée de câbles de 3 po à l'arrière

Ouverture de porte à 120 degrés pour un accès maximal à l'équipement

Plusieurs points d'attache de câbles à l'arrière de l'armoire

Verrou quart de tour avec clé

Fentes de montage de trou de serrure espacées de 16,00 po (406 mm) au centre pour un montage facile de l'armoire

Bornes fournies pour le montage d'accessoires tels que des rouleaux de câbles

Pour les accès, les angles de montage 4U du panneau de raccordement tournent vers le bas

Bride de protection autour de l'ouverture de la porte

Provision de collage sur la porte

Tige de mise à la terre sur le boîtier

## ATTRIBUTS DU PRODUIT

---

Référence article: 14371

Hauteur: 1219mm

Largeur: 610mm

Profondeur: 212mm

Matériau: Acier doux

Finition: Revêtement poudré

Couleur: Gris clair

Code couleur: RAL 7035

Épaisseur du corps: 1.52mm

Épaisseur de porte: 1.9mm

Unités de rack: 4U

## AVERTISSEMENT

---

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**