

Armoire de réseau, type 1, 1700 x 700 x 600 mm, noire, acier

Data Solutions

RÉFÉRENCE CATALOGUE

ENC1776PC



Les armoires de réseau sont utilisés pour accéder au réseau à distance depuis une usine ou un entrepôt. L'armoire réseau est conçu pour loger des PC, des claviers et des imprimantes utilisés pour l'entrée de données, ainsi que des équipements LAN et WAN. Les portes avec verrouillage à clé assurent la sécurité et la protection de l'équipement refroidi passivement avec l'air provenant de l'avant de l'armoire ensuite expulsé par les découpures du ventilateur vers l'arrière. Des ventilateurs en option peuvent être installés pour améliorer l'efficacité de la climatisation

NORMES INDUSTRIELLES

Homologué cUL selon la norme CSA C22.2 n° 94 ; type 1 ; référence E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 1; File No. E61997

NEMA type 1

EIA 310-D (when rack angle accessory is installed)

FONCTIONS

Poignées encastrées avec verrouillage à clé sur les portes avant supérieures et inférieures

Verrouillages à clé quart de tour sur la porte arrière, les panneaux latéraux et la porte du clavier

Toutes les serrures s'ouvrent avec la même clé ; deux clefs fournies avec l'armoire

Les portes avant sont montées côté gauche; la porte arrière peut être montée à droite ou à gauche

Panneaux latéraux facilement amovibles

Le socle est préperforé pour les roulettes qui sont encastrées une fois installées. Kit de roulettes aussi disponible séparément

La plaque d'obturation réglable avec réduction de tension à l'arrière de l'armoire fournit une entrée de câble simple et sécuritaire

Cadre en acier soudé avec entretoises de montage pour accessoires

Clavier en acier avec glissières coulissantes à roulement à billes et verrouillage à clé

Fenêtre de sécurité transparente en verre dans la porte avant supérieure

Persiennes sur la partie inférieure de la porte arrière

Le haut dispose d'une débouchure d'entrée de câble de 4 pouces avec capuchon inclus et d'une découpe prête pour installer un ventilateur de 6 pouces avec protège-doigts intégral

Portes et panneaux latéraux encastrés au niveau du cadre

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 11223

Hauteur: 1700mm

Largeur: 700mm

Profondeur: 600mm

Matériau: Acier doux

Finition: Revêtement poudré

Couleur: Noir foncé

Code couleur: RAL 9005

Épaisseur: 1.52mm

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE