

Angles de rack taraudés 26U, 48,00, noir, acier

Data Solutions

RÉFÉRENCE CATALOGUE

EWMR48T



Les cornières AccessPlus sont utilisées pour monter un équipement de rack 19 po à l'intérieur d'un boîtier AccessPlus. Elles ont des trous de montage en rack EIA universels espacés de 19 po marqués RU de bas en haut. Les trous des cornières sont soit taraudés (10-32), soit carrés. Veuillez noter que vingt vis de montage sont incluses.

FONCTIONS

Les cornières AccessPlus sont utilisés pour monter un équipement de rack 19 po à l'intérieur d'un boîtier AccessPlus

Elles ont des trous de montage en rack EIA universels espacés de 19 po qui sont marqués RU de bas en haut

Les trous des cornières sont soit taraudés (10-32), soit carrés

Vingt vis de montage incluses

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 17891

Matériau: Acier doux

Finition: Zingué

Épaisseur: 2.66mm

Unités de rack: 26U

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE