

Étagère pleine montée en rack 1000 mm, Profondeur max. rack 23", noir, acier

Data Solutions

RÉFÉRENCE CATALOGUE

P23SH810B



L'étagère ajustable montable sur rack se monte sur la surface avant des cornières avant et arrière du rack. Les supports d'étagère réglables sont en acier calibre 12, transparentes et réglables, pour s'adapter à des armoires à profondeurs multiples ou à des cornières de rack. Les modèles disponibles sont à la fois solides et ventilés. Ils s'adaptent à l'espacement des racks 19 ou 23 pouces et ne nécessitent qu'1U d'espace de rack. Veuillez noter que la charge de base est de 68 kg (150 lb).

FONCTIONS

L'étagère ajustable montable sur rack se monte sur la surface avant des cornières du rack

Les fixations de support d'étagère réglables sont en acier calibre 12, transparentes et réglables, pour s'adapter à des armoires à profondeurs multiples ou sur des cornières de rack

Les modèles disponibles sont à la fois solides et ventilés

Ils s'adaptent à l'espacement des racks 19 ou 23 pouces et ne nécessitent qu'1U d'espace de rack

Veuillez noter que la charge de base est de 150 kg (68 lb)

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 12956

Matériau: Acier doux

Finition: Revêtement poudré

Couleur: Noir foncé

Code couleur: RAL 9005

Épaisseur: 1.9mm

Type: Plein

Longueur: 700mm

Largeur: 541mm

Profondeur maximale: 980mm

Convient à la profondeur de l'armoire: 1000mm max

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE