

Accessoire ProLine, dispositif de ventilation en pagode avec ventilateur

Data Solutions

RÉFÉRENCE CATALOGUE

PPT1C



Les systèmes de ventilation en pagode peuvent être installés sur site sur n'importe quel toit solide ProLine ou ProLine G2 pour fournir une ventilation active de l'armoire.

FONCTIONS

Ventilateur axial et protège-doigts montés dans le boîtier

Le couvercle pare-gouttes surélevé peut être retiré depuis l'intérieur de l'armoire

Versions 115 V ou 230 V avec câbles d'alimentation

Cordon d'alimentation 115 V en option

Classé UL type 1; l'installation de ce système sur une armoire fait passer l'indice de protection de l'armoire à UL type 1

Comprend le joint et le matériel de montage

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 11095

Matériau: Acier doux

Tension CA: 115V

Couleur: Gris clair

Code couleur: RAL 7035

Finition: Revêtement poudré

Épaisseur: 1.9mm

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE