

Coffret ProLine S1, 2150 x 700 x 800 mm, noir, acier

Data Solutions

RÉFÉRENCE CATALOGUE

PS1C2178B



Les armoires ProLine S1 représentent une solution économique pour les entrepreneurs, les petites salles informatiques, les écoles, les commerces de détail ou les petits réseaux nécessitant une armoire à usage général pour loger des serveurs, commutateurs, câbles et autres équipements de communication. De multiples dimensions, configurations et accessoires offrent aux armoires ProLine S1 une grande flexibilité d'application.

NORMES INDUSTRIELLES

Liaison de masse et mise à la terre UL 2416 (avec l'utilisation du kit de mise à la terre PGK)

cUL Listed per CSA 22.2 60950-1-07

UL 2416 Bonding and Grounding (with use of PGK grounding Kit)

CEI 60529, IP20

IEC 60529, IP20

FONCTIONS

Toutes les portes possèdent des charnières sans outil qui permettent de les retirer ou de les inverser facilement

Toutes les portes ont des poignées ergonomiques à verrouillage à clé.

Panneaux latéraux faciles à enlever grâce au loquet de verrouillage à clé

Les portes avant et arrière sont entièrement perforées pour permettre un débit d'air maximal

Le toit accepte des ventilateurs de climatisation supplémentaires (2 ventilateurs x 6-po.) avec protège-doigts intégré préfabriqué en place

La partie supérieure est équipée d'une plaque d'obturation coulissante pour s'adapter à une grande capacité de sortie de câble

Pieds et niveleurs réglables combinés dans chaque coin de l'armoire

Base ouverte pour une entrée de câble facile

Les cornières sont entièrement réglables de l'avant vers l'arrière, se convertissant facilement entre les configurations taraudées ou carrées

Cornières pouvant monter des modèles décentrés sur 700 et 800mm de largeur

Cornières capables de se monter sur 23" d'espacement sur les modèles de 700 et 800mm de largeur

Les portes perforées satisfont ou dépassent les exigences de ventilation des fabricants en matière d'espace ouvert et de débit d'air.

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 36737

Hauteur: 2163mm

Largeur: 708mm

Profondeur: 798mm

Matériau: Acier doux

Finition: Revêtement poudré

Couleur: Noir foncé

Code couleur: RAL 9005

Épaisseur: 1.52mm

Type d'armoire: Communication

Unités de rack: 45U

Largeur du rack: 19in; 23in

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE