

ProTek double charnière, solide, type 4 4X 12, 48.54x23.62x24, brossé, SS304

Data Solutions

RÉFÉRENCE CATALOGUE

PTHS482424X



Les boîtiers ProTek à double charnières sont un excellent choix, prêt pour le montage de racks 19 pouces, d'appareils installés sur panneau ou autres équipements électroniques. Ils sont conçus pour fournir un accès à l'avant et à l'arrière à l'équipement monté en rack de 19 po. Ils offrent une protection contre l'eau, la pollution, les agents corrosifs et autres contaminants. ProTek est un excellent choix pour les applications où l'espace est important et la seule option reste le montage mural. ProTek est disponible dans une large gamme de dimensions, de matériaux et de configurations pour répondre à de nombreuses applications difficiles.

NORMES INDUSTRIELLES

Porte pleine, acier inoxydable : Type 4, 4X et 12

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; File Number E619967

Solid Door: Type 4 and 12

Window Door: Type 12

Solid Door, Stainless Steel: Type 4, 4X and 12

IEC 60529, IP66 ou IP55, IK 10

IEC 60529, IP66 or IP55, IK 10

FONCTIONS

Accès avant et arrière à l'équipement de rack de 19 pouces fourni par la conception en trois parties : une porte, une section centrale et une section murale

La porte pleine fournit une protection physique et visuelle complète

La porte à fenêtre, en verre de sécurité résistant aux rayures, offre une vision de l'équipement interne tout en maintenant sa protection

Toutes les joints sont entièrement soudés et lisses

La porte, la section centrale et la section murale sont fournis avec des tiges de mise à la terre pour faciliter une liaison et une mise à la terre conforme du boîtier

Un joint d'étanchéité, en mousse, sans soudure de qualité supérieure offre une protection contre les contaminants

La poignée à ailettes de verrouillage à clé est inclus dans le boîtier en acier peint, fournissant un contrôle d'accès; deux clés sont comprises avec chaque boîtier

Le boîtier en acier inoxydable est fourni avec un verrou à fente quart de tour

Un ensemble de cornières de cadre 10-32 plaqués et taraudés avec mise à la terre automatique, selon les normes d'espacement universelles EIA, qui peuvent être ajustés d'avant en arrière. L'ensemble est fourni avec chaque section centrale du boîtier ; des cornières de cadre taraudées ou à trou carré supplémentaires peuvent être ajoutées au boîtier pour un montage supplémentaire

Sur les armoires de 28 po (700 mm) de large, une gestion de câbles verticale de 4 pouces avec des fiches en composites est fournie sur le côté charnière de l'armoire

Les goujons de panneaux soudés à section murale qui s'adaptent aux panneaux standard (acier et bois disponibles) peuvent être commandés séparément.

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 24068

Hauteur: 1235mm

Largeur: 600mm

Profondeur: 610mm

Matériau: Acier inoxydable 304

Finition: Finition brossée 3

Épaisseur du corps: 1.9mm

Épaisseur de porte: 1.52mm

Unités de rack: 26U

Angles de rack supplémentaires: PTR48T ou PTR48S

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE