

Poteau de montage express réglable, 84,00 x 12,00 x 10,00, noir, acier

Data Solutions

RÉFÉRENCE CATALOGUE

UACAMP



Sert de structure de soutien verticale pour fixer des portes de rétention et des panneaux d'espacement de rack.

FONCTIONS

Se monte au sol avec des canaux d'encadrement et des contre-écrous pour une installation sécuritaire (peut également être installé sur une dalle au sol)

Permet d'utiliser des portes de rétention et/ou de panneaux d'écartement de rack dans des rangées inégales

Peut être réglé à différentes hauteurs (42U-50U)

Le système de rétention Express inclut un système de montage magnétique pour une installation rapide

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 38633

Hauteur: 2134mm

Largeur: 305mm

Profondeur: 254mm

Matériau: Acier doux

Finition: Revêtement poudré

Couleur: Noir foncé

Code couleur: RAL 9005

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE