

# Armoires ProLine S1

## Data Solutions



Les armoires ProLine S1 représentent une solution économique pour les entrepreneurs, les petites salles informatiques, les écoles, les commerces de détail ou les petits réseaux nécessitant une armoire à usage général pour loger des serveurs, commutateurs, câbles et autres équipements de communication. De multiples dimensions, configurations et accessoires offrent aux armoires ProLine S1 une grande flexibilité d'application.

### NORMES INDUSTRIELLES

Liaison de masse et mise à la terre UL 2416 (avec l'utilisation du kit de mise à la terre PGK)

cUL Listed per CSA 22.2 60950-1-07

UL 2416 Bonding and Grounding (with use of PGK grounding Kit)

CEI 60529, IP20

IEC 60529, IP20

### FONCTIONS

Toutes les portes possèdent des charnières sans outil qui permettent de les retirer ou de les inverser facilement

Toutes les portes ont des poignées ergonomiques à verrouillage à clé.

Panneaux latéraux faciles à enlever grâce au loquet de verrouillage à clé

Les portes avant et arrière sont entièrement perforées pour permettre un débit d'air maximal

Le toit accepte des ventilateurs de climatisation supplémentaires (2 ventilateurs x 6-po.) avec protège-doigts intégré préfabriqué en place

La partie supérieure est équipée d'une plaque d'obturation coulissante pour s'adapter à une grande capacité de sortie de câble

Pieds et niveleurs réglables combinés dans chaque coin de l'armoire

Base ouverte pour une entrée de câble facile

Les cornières sont entièrement réglables de l'avant vers l'arrière, se convertissant facilement entre les configurations taraudées ou carrées

Cornières pouvant monter des modèles décentrés sur 700 et 800mm de largeur

Cornières capables de se monter sur 23" d'espacement sur les modèles de 700 et 800mm de largeur

Les portes perforées satisfont ou dépassent les exigences de ventilation des fabricants en matière d'espace ouvert et de débit d'air.

## SPÉCIFICATIONS

<b>Couleur:</b>	Noir foncé
<b>Matériau:</b>	Acier doux
<b>Finition:</b>	Revêtement poudré
<b>Code couleur:</b>	RAL 9005

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Épaisseur	Type d'armoire
PS1S21611B	36747	2163mm	606mm	1098mm	1.52mm	Serveur
PS1C23812B	39228	2313mm	808mm	1198mm	1.52mm	Communication
PS1C23712B	39227	2313mm	708mm	1198mm	1.52mm	Communication
PS1CW21710B	39218	2163mm	708mm	998mm	1.52mm	Communication
PS1CW2178B	39217	2163mm	708mm		1.52mm	Communication
PS1C21710B	36741	2163mm	708mm	998mm	1.52mm	Communication
PS1C2189B	36743	2163mm	808mm	898mm	1.52mm	Communication
PS1C1278B	36736	1213mm	708mm	798mm	1.52mm	Communication
PS1CW2189B	39221	2163mm	808mm		1.52mm	Communication
PS1C2188B	36742	2163mm	808mm	798mm	1.52mm	Communication
PS1S21610B	36746	2163mm	606mm	998mm	1.52mm	Serveur
PS1C21812B	39225	2163mm	808mm	1198mm	1.52mm	Communication
PS1C21811B	39224	2163mm	808mm	1098mm	1.52mm	Communication
PS1S21612B	36748	2163mm	606mm	1198mm	1.52mm	Serveur
PS1SW21612B	39216	2163mm	606mm	1198mm	1.52mm	Serveur
PS1S2169B	36745	2163mm	606mm	898mm	1.52mm	Serveur
PS1C21712B	39223	2163mm	708mm	1198mm	1.52mm	Communication
PS1C1269B	36735	1213mm	606mm	898mm	1.52mm	Communication
PS1C21711B	39222	2163mm	708mm	1098mm	1.52mm	Communication
PS1C2179B	36738	2163mm	708mm	898mm	1.52mm	Communication

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Épaisseur	Type d'armoire
---------------------	-------------------	---------	---------	------------	-----------	----------------

PS1C21810B	36744	2163mm	808mm	998mm	1.52mm	Communication
PS1S23612B	39226	2313mm	606mm	1198mm	1.52mm	Serveur
PS1SW21611B	39215	2163mm	606mm	1098mm	1.52mm	Serveur
PS1C2178B	36737	2163mm	708mm	798mm	1.52mm	Communication

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Unités de rack
PS1S21611B	36747	45U
PS1C23812B	39228	48U
PS1C23712B	39227	48U
PS1CW21710B	39218	45U
PS1CW2178B	39217	45U
PS1C21710B	36741	45U
PS1C2189B	36743	45U
PS1C1278B	36736	24U
PS1CW2189B	39221	45U
PS1C2188B	36742	45U
PS1S21610B	36746	45U
PS1C21812B	39225	45U
PS1C21811B	39224	45U
PS1S21612B	36748	45U
PS1SW21612B	39216	45U
PS1S2169B	36745	45U
PS1C21712B	39223	45U
PS1C1269B	36735	24U
PS1C21711B	39222	45U
PS1C2179B	36738	45U

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Unités de rack
PS1C21810B	36744	45U

Référence catalogue	Référence article	Unités de rack
PS1S23612B	39226	48U
PS1SW21611B	39215	45U
PS1C2178B	36737	45U

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**