

Armoire de serveur ProLine

Data Solutions



L'armoire Server ProLine refroidie passivement dispose d'une fenêtre de visualisation avant et d'un socle à roues pour la mobilité et le repositionnement des applications.

FONCTIONS

La porte avec fenêtre avant avec verrouillage à clé et aérations offre visibilité et ventilation.

Base ouverte avec roulettes et niveleurs

La porte arrière entièrement perforée favorise le flux d'air, fournissant un refroidissement passif à l'équipement.

Les armoires de 2000 mm de hauteur comportent des portes perforées arrière fendues

Les portes avant et arrière assurent la sécurité grâce à des poignées verrouillables

Les loquets à ouverture rapide installés sur les panneaux latéraux permettent un accès facile pour entretien

Couvercle supérieur entièrement perforé avec deux ports d'entrée de câble pour un accès et un entretien faciles.

Les canaux de montage permettent un réglage infini des angles de rack d'avant en arrière.

SPÉCIFICATIONS

Matériau: Acier doux

Finition: Revêtement poudré

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Couleur	Code couleur
PSC1269B	48249	1285mm	608mm	899mm	Noir foncé	RAL 9005
PSC12610B	48259	1285mm	608mm	999mm	Noir foncé	RAL 9005
PSC20610	38969	2085mm	608mm	999mm	Gris clair	RAL 7035

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Couleur	Code couleur
PSC20610B	48279	2085mm	608mm	999mm	Noir foncé	RAL 9005
PSC12610	46499	1285mm	608mm	999mm	Gris clair	RAL 7035
PSC1269	46509	1285mm	608mm	899mm	Gris clair	RAL 7035
PSC2069	35129	2085mm	608mm	899mm	Gris clair	RAL 7035
PSC20611B	14252	2085mm	608mm	1099mm	Noir foncé	RAL 9005
PSC2069B	48269	2085mm	608mm	899mm	Noir foncé	RAL 9005
PSC20612	14255	2085mm	608mm	1199mm	Gris clair	RAL 7035
PSC20612B	14254	2085mm	608mm	1199mm	Noir foncé	RAL 9005
PSC20611	14253	2085mm	608mm	1099mm	Gris clair	RAL 7035

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Épaisseur	Unités de rack	Angles de rack supplémentaires
PSC1269B	48249	1.52mm	24U	PRA1912THL1
PSC12610B	48259	1.52mm	24U	PRA1912THL1
PSC20610	38969	1.52mm	42U	PRA1920THL1
PSC20610B	48279	1.52mm	42U	PRA1920THL1
PSC12610	46499	1.52mm	24U	PRA1912THL1
PSC1269	46509	1.52mm	24U	PRA1912THL1
PSC2069	35129	1.9mm	42U	PRA1920THL1
PSC20611B	14252	1.9mm	42U	PRA1920THL1
PSC2069B	48269	1.9mm	42U	PRA1920THL1
PSC20612	14255	1.9mm	42U	PRA1920THL1
PSC20612B	14254	1.9mm	42U	PRA1920THL1
PSC20611	14253	1.9mm	42U	PRA1920THL1

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE