

Plateau pour racks 19 po

Data Solutions



Les plateaux de ventilateur améliorent le flux d'air de convection naturelle à l'intérieur d'une armoire lorsqu'ils sont installés avec d'autres équipements de 19 po montés sur rack.

FONCTIONS

Plateaux de ventilateur disponibles avec trois ou six ventilateurs de 4 po

Comprend un cordon d'alimentation de 72 po (1829 mm) avec prise d'alimentation 320 standard CEI

Le cordon d'alimentation se branche sur une prise 115 V c.a. standard

Le commutateur à bascule avec indication lumineuse fournit un contrôle ON-OFF et indique le fonctionnement des ventilateurs.

SPÉCIFICATIONS

- Couleur:** Noir foncé
- Matériau:** Acier doux
- Finition:** Revêtement poudré
- Code couleur:** RAL 9005

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Nombre de ventilateurs	Tension d'entrée CA	Profondeur
A19FT6B	13856	42mm	483mm	6	100 – 120V	329mm
A19FT3B	13855	42mm	483mm	3	100 – 120V	206mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Puissance nominale en watts	Température	Épaisseur
---------------------	-------------------	-----------------------------	-------------	-----------

A19FT6B	13856	90W	70°C max	1.52mm
A19FT3B	13855	45W	70°C max	1.52mm

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE