

Étagère à un côté

Data Solutions



L'étagère unilatérale se monte sur des angles de rack de 19 po pour loger l'équipement de réseau voix/données. Veuillez noter que la charge de base est de 75 lb (34 kg)

FONCTIONS

L'étagère unilatérale se monte sur des cornières de 19 pouces pour loger l'équipement de réseau voix/données.

Veuillez noter que la charge de base est de 75 lb (34 kg)

SPÉCIFICATIONS

Code couleur: RAL 9005

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Couleur	Épaisseur	Unités de rack
ESH1915V	17367	Acier doux	Revêtement poudré	Noir foncé	1.52mm	2U
ESH198	35209	Acier doux	Revêtement poudré	Noir foncé	1.52mm	2U
ESH1915	17366	Acier doux	Revêtement poudré	Noir foncé	1.52mm	2U
ESH1917	35219	Acier doux	Revêtement poudré	Noir foncé	1.52mm	2U

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Type
---------------------	-------------------	---------	---------	------------	------

ESH1915V	17367	95mm	482mm	381mm	Avec évent
ESH198	35209	95mm	482mm	203mm	Plein
ESH1915	17366	95mm	482mm	381mm	Plein
ESH1917	35219	95mm	482mm	432mm	Plein

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE