

# Varistar CP| Armoire Réseaux

## Data Solutions



Cadre en acier soudé pour les exigences de charge statique élevée. Acceptation d'une densité de câblage élevée et intégration 19.

### FONCTIONS

Préconfigurée, baie prête à l'emploi

Charge statique admissible jusqu'à 1600 kg

Indice de Protection IP 20

Installation de différents équipements de réseau possibles

Gestion du câblage intégrée pour un montage vertical et horizontal

Intégration aisée dans le système de confinement des allées

### SPÉCIFICATIONS

**Type de produit:** Rack

**Matériau:** Acier

**Matériau du bâti:** Acier

Table 1/3

Référence catalogue	Hauteur du rack	Matériau des pièces d'habillage	Couleur du bâti	Hauteur	Teinte RAL du bâti	Coloris de l'habillage
10630-027	42U	Acier	Gris foncé	2000mm	RAL 7021	Gris foncé
10630-028	42U	Acier	Gris foncé	2000mm	RAL 7021	Gris foncé

Table 2/3

Référence catalogue	Largeur	Profondeur	Charge statique	Teinte RAL des pièces d'habillage	Quantité par colis	Charge dynamique
10630-027	800mm	1200mm	1600kg	RAL 7021	1	1000kgf
10630-028	800mm	1200mm	1600kg	RAL 7021	1	1000kgf

Table 3/3

Référence catalogue	Finition
10630-027	Revêtement poudré
10630-028	Revêtement poudré

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**