

Positionneur déporté 50 mm, conducteur solide rond



FONCTIONS

Les étriers de positionnement déportés 50 mm (1.97") sont utilisées avec les conducteurs ronds solides, ce qui inclut le conducteur rond nVent ERICO Cu-Bond

Pour utilisation avec les conducteurs étamés en cuivre, en cuivre, ou les conducteurs solides en acier inoxydable

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Matériau	Largeur 1 (W1)	Largeur 2 (W2)	Hauteur 1 (H1)	Hauteur 2 (H2)	Profondeur (D)
CSS1314050	Acier inoxydable 18-8 (EN 1.4305), Acier inoxydable 316 (EN 1.4401)	100 mm	80 mm	65mm	50mm	17mm


Table 2/2

Référence catalogue	Conducteur Cu-Bond nVent ERICO	Poids unitaire	Conformité
CSS1314050	CBSC13, CBSC14	0.01 kg	CEI® 62561-4

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La conformité CEI ne vaut que pour les conducteurs nVent ERICO Cu-Bond dans la liste.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221

Option 1 – Service client

Option 2 – Assistance

technique

Europe

Pays-Bas :

+31 800-0200135

France :

+33 800 901 793

Europe

Allemagne :

800 1890272

Autres pays :

+31 13 5835404

APAC

Shanghai :

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney :

+61 2 9751 8500



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE