


Étrier de câble



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Étriers de métallisation de câble aux objets métalliques plats tels que les poutres en I, les cornières et les fers profilés

Peut être utilisé comme attache de conducteur parallèle

La tension des boulons à serrage positif fournit un ajustement serré à la membrure en acier

Figure dans la liste des normes UL® 96

SPÉCIFICATIONS

Taille de conducteur, UL: Classe 1 - Classe 2 (4/0 max.); Secondaire

Table 1/2

Référence catalogue	Matériau	Finition	Épaisseur de bride (FT)	Profondeur (D)	Largeur (W)	Poids unitaire
LPA858	Aluminium		12.7 mm Max	42.16mm	22.6 mm	0.05 kg
LPC858L	Laiton	Étamé	12.7 mm Max	42.16mm	22.6 mm	0.11 kg
LPC858	Laiton		12.7 mm Max	42.16mm	22.6 mm	0.11 kg

Table 2/2


Référence catalogue	Certifications

LPA858	
LPC858L	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC858	

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

L'épaisseur de la bride a une incidence sur la capacité de portance de câble maximale.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221
Option 1 – Service client
Option 2 – Assistance
technique

Europe

Pays-Bas :
+31 800-0200135
France :
+33 800 901 793

Europe

Allemagne :
800 1890272
Autres pays :
+31 13 5835404

APAC

Shanghai :
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney :
+61 2 9751 8500



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE