

# Genouillère de rail



## FONCTIONS

Connexion électrique et mécanique au rail en bronze moulé

Genouillère étamée pour améliorer les propriétés électriques de l'interface de rail

Principalement pour le courant de retour de traction négatif

Fixé fermement au rail avec une goupille fraisée et taraudée

S'attache simplement au câble et utilise le procédé de connexion nVent ERICO Cadweld en permanence

Convient aux câbles jusqu'à 500 kcmil/240 mm<sup>2</sup> inclus

Disponible pour les applications sur le terrain ou dans le cadre d'un assemblage fabriqué en usine

Aucun outil spécial n'est requis

## SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Produit	Taille de conducteur
B1883QA	Prise	500 kcmil Torsadé, 240 mm <sup>2</sup> Torsadé
B1883QB	Broche	
B1883QC	Goupille, surdimensionnée	

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

**Amérique du Nord**

+1 800 753 9221

Option 1 – Service client

Option 2 – Assistance

technique

**Europe**

Pays-Bas :

+31 800-0200135

France :

+33 800 901 793

**Europe**

Allemagne :

800 1890272

Autres pays :

+31 13 5835404

**APAC**

Shanghai :

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney :

+61 2 9751 8500



Notre portefeuille puissant de marques:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**