

# Kit de module CABS



## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

Ces modules permettent de choisir la distance voulue entre les phases et les supports

S'installe rapidement et facilement

Isolateurs sans halogène

Conforme RoHS

## SPÉCIFICATIONS

<b>Courant nominal d'application typique:</b>	400 - 4500 A
<b>Tension de fonctionnement maximale, CEI (UI):</b>	1000;1500
<b>Température de fonctionnement:</b>	-40 to 130 °C
<b>Finition:</b>	Électro-galvanisé
<b>Matériau:</b>	Acier;Polyamide renforcé à la fibre de verre
<b>Conformité:</b>	CEI® 60439,1;CEI® 61439,1;CEI® 60695-2-11 (essai au fil incandescent à 960 °C)
<b>Indice d'inflammabilité:</b>	UL® 94V-0

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	barre collectrice par phase	Largeur de la barre collectrice	Épaisseur de barre collectrice	Profondeur (D)	Largeur (W)
CABS4-5T-MOD	549370	1 - 4	30 - 125 mm	5 mm	39mm	75 mm
CABS2-10T-MOD	549380	1 - 2	30 - 120 mm	10 mm	39mm	75 mm
CABS3-10T-MOD	549390	1 - 3	30 - 120 mm	10 mm	39mm	100 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Poids unitaire
CABS4-5T-MOD	549370	0.39 kg
CABS2-10T-MOD	549380	0.37 kg
CABS3-10T-MOD	549390	0.45 kg

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Les modules CABS doivent être installés sur un profilé en aluminium CABS-APP.

## DIAGRAMMES



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### Amérique du Nord

+1 800 753 9221

Option 1 – Service client

Option 2 – Assistance

technique

### Europe

Pays-Bas :

+31 800-0200135

France :

+33 800 901 793

### Europe

Allemagne :

800 1890272

Autres pays :

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai :

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney :

+61 2 9751 8500



Notre portefeuille puissant de marques:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**