

Écrou borgne CAPN



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

S'installe avec entretoise DH

SPÉCIFICATIONS

Température: 80 °C Max

Indice d'inflammabilité: UL® 94HB


Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Taille du filetage (TS)	Profondeur de filetage (TD)	Hauteur (H)	Largeur (W)
CAP-CAPN16	560830	Polystyrène, Laiton	M6	8mm	12 mm	14 mm
CAP-CAPN6	560810	Polystyrène	M6	8mm	12 mm	14 mm
CAP-CAPN5	560800	Polystyrène	M5	8mm	12 mm	14 mm
CAP-CAPN15	560820	Polystyrène, Laiton	M5	8mm	12 mm	14 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Poids unitaire
CAP-CAPN16	560830	0 kg
CAP-CAPN6	560810	0 kg
CAP-CAPN5	560800	0 kg
CAP-CAPN15	560820	0 kg

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221
Option 1 – Service client
Option 2 – Assistance
technique

Europe

Pays-Bas :
+31 800-0200135
France :
+33 800 901 793

Europe

Allemagne :
800 1890272
Autres pays :
+31 13 5835404

APAC

Shanghai :
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney :
+61 2 9751 8500



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE