

Couvercle APO



Les couvercles APO sont conçus pour une utilisation comme fenêtres d'inspection dans des environnements hautement corrosifs où une visualisation et un accès faciles sont essentiels.

FONCTIONS

Les couvercles ne nécessitent aucun entretien et résistent à la corrosion

Les inserts à vis inclus permettent d'ouvrir rapidement la fenêtre pour accéder aux composants internes

SPÉCIFICATIONS

Matériau:	Fibre de verre
Couleur:	Gris clair
Code couleur:	RAL 7035
Finition:	Mat doux

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur
A51-CTCOVER	A51-CTCOVER	488mm	302mm	45mm
A71-CTCOVER	A71-CTCOVER	372mm	302mm	45mm
A11-COVERLG	A11-COVERLG	603mm	372mm	45mm
A71-COVERLG	A71-COVERLG	372mm	302mm	45mm
A11-CTCOVER	A11-CTCOVER	603mm	372mm	45mm
A81-COVERLG	A81-COVERLG	558mm	302mm	45mm
A61-CTCOVER	A61-CTCOVER	603mm	302mm	45mm
A1-CTCOVER	A1-CTCOVER	186mm	151mm	45mm
A61-COVERLG	A61-COVERLG	603mm	302mm	45mm
A12-COVERLG	A12-COVERLG	603mm	603mm	45mm
A12-CTCOVER	A12-CTCOVER	603mm	603mm	45mm
A51-COVERLG	A51-COVERLG	488mm	302mm	45mm
A81-CTCOVER	A81-CTCOVER	558mm	302mm	45mm
A41-CTCOVER	A41-CTCOVER	302mm	302mm	45mm
A31-COVERLG	A31-COVERLG	302mm	186mm	45mm
A1-COVERLG	A1-COVERLG	186mm	151mm	45mm
A41-COVERLG	A41-COVERLG	302mm	302mm	45mm
A31-CTCOVER	A31-CTCOVER	302mm	186mm	45mm

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE