

# Support mural CS480



Support mural CS480 avec douille verticale qui se fixe sur un mur ou une surface verticale. Couvercle pour faciliter le câblage.

## **NORMES INDUSTRIELLES**

---

CEI 60529, IP66

## **FONCTIONS**

---

Le joint est inclus

Les fixations de montage mural ne sont pas fournies

Le système de bras CS480 HMI assemblé a une charge maximale de 89,6 livres (40,7 kg)

## SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Matériau	Finition
CCSS48WJRV	42559	129mm	129mm	150mm	Acier inoxydable 304	Finition brossée

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**