

Joint mural CS480



Joint mural CS480 avec douille verticale, se fixe sur un mur ou une surface verticale. Le bras peut pivoter ou tourner sur 340 degrés. Couvercle pour faciliter le câblage. Paliers sans entretien.

NORMES INDUSTRIELLES

CEI 60529, IP66

FONCTIONS

L'articulation peut pivoter de 340° butée de rotation

Couple prédéfini à l'usine

Le joint et le matériel de montage sont inclus

Les fixations de montage en surface ne sont pas incluses

Le système de bras CS480 HMI assemblé a une charge maximale de 89,6 livres (40,7 kg)

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Matériau	Finition
CCSS48WJV	42539	177mm	129mm	150mm	Acier inoxydable 304	Finition brossée

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE