

Raccord de coupe (type 'câbles d'alimentation')



Les raccords de coupe sont utilisés pour des longueurs de coupe personnalisées jusqu'à 12 po. Couper le raccord à la longueur désirée et soudez-le sur la bride. Se connecte à d'autres sections et raccords de chemins de câbles et protège les fils et les câbles contre la poussière dans une large gamme d'applications industrielles.

FONCTIONS

Les raccords de coupes sont utilisés pour des longueurs de coupe personnalisées jusqu'à 12 pouces

Couper le raccord à la longueur désirée et souder sur la bride

Se connecte à d'autres sections et raccords de chemins de câbles et protège les fils et les câbles contre la poussière dans une large gamme d'applications industrielles

SPÉCIFICATIONS

Code couleur:	ANSI 61
Couleur:	Gris
Matériau:	Acier doux
Finition:	Revêtement poudré

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Type	Hauteur	Largeur	Épaisseur
F88WX	14740	Raccord de coupure	203mm	203mm	1.9mm
F66WX	14530	Raccord de coupure	152mm	152mm	1.9mm
F44WX	14320	Raccord de coupure	102mm	102mm	1.9mm
F22WX	14130	Raccord de coupure	64mm	64mm	1.9mm

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Toutes les dimensions sont pour les surfaces extérieures. Prévoir 3 mm (0,12 po.) de plus pour le joint d'étanchéité au points de jonction.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE