

Équerres à anneaux de levage



Utilisés pour assurer une répartition de charge optimale pour élever deux ou trois armoires jointes ayant jusqu'à 453 kg (1000 lb) d'équipements et de câblage dans chaque armoire. Les angles sont montés sur les blocs de coin du cadre de l'armoire et ne nécessitent pas le retrait du couvercle supérieur pour leur installation. Le kit comprend deux angles, quatre vis hexagonales et quatre rondelles. Les angles de levage sont conçus pour le levage aérien en association avec des chaînes et une barre d'écartement Il est recommandé d'utiliser des chaînes au lieu de crochets. L'angle entre le haut de l'armoire et le câble ou la chaîne doit être d'au moins 45 degrés. Utiliser uniquement des élingues et des barres d'écartement conçues pour cette application spécifique et conformes aux règlements établies par l'OSHA, l'ASME, l'ISA, l'ASTM et autres organismes.

FONCTIONS

Utilisés pour assurer une répartition de charge optimale pour élever deux ou trois armoires jointes ayant jusqu'à 453 kg (1000 lb) d'équipements et de câblage dans chaque armoire.

Les angles sont montés sur les blocs de coin du cadre de l'armoire et ne nécessitent pas le retrait du couvercle supérieur pour leur installation.

Le kit comprend deux angles, quatre vis hexagonales et quatre rondelles.

Les angles de levage sont conçus pour le levage aérien en association avec des chaînes et une barre d'écartement Il est recommandé d'utiliser des chaînes au lieu de crochets. L'angle entre le haut de l'armoire et le câble ou la chaîne doit être d'au moins 45 degrés. Utiliser uniquement des élingues et des barres d'écartement conçues pour cette application spécifique et conformes aux règlements établies par l'OSHA, l'ASME, l'ISA, l'ASTM et autres organismes.

SPÉCIFICATIONS

Épaisseur: 3.4mm

Finition: Zingué

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Matériau
PJLBSS	22639	Acier doux
PJLBFB	22629	Acier doux

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE