

Cellule juxtaposable en tôle peinte double porte, MCD



La gamme d'armoires au sol combinables double porte en acier doux, MCD, est idéale pour l'installation dans les espaces confinés où une seule porte, lorsqu'elle est ouverte, prendrait trop d'espace devant l'armoire. La capacité de chargement des portes augmente également car elle est répartie sur les deux portes. L'indice de protection IP 55 protège les composants à l'intérieur de l'armoire et en fait un équipement bien adapté pour de nombreuses applications différentes.

NORMES INDUSTRIELLES

UL 508A Listed; Type 12; File No. E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E92044

CEI 62208 IP55

CSA, File No. 1442951: Type 12

IEC 62208 IP55

CE, UK CA, UL, DNV

FONCTIONS

Matériau: Châssis: acier peint 1.5 mm. Portes: Acier peint 2 mm. Panneaux arrière, de toit et latéraux: Acier peint 1.5 mm. Platine de montage: Acier galvanisé 3 mm. Plaques de fond: Acier galvanisé 1 mm.

Ossature: Profilés ouverts à soudure continue avec perforations 25 mm conformément à la norme DIN 43660. Perforations externes incluses.

Portes: Montée, avec 4 charnières. Cadre de porte fourni avec perforations 25 mm. Les portes ne peuvent être inversées. Possibilité de commander d'autres portes avec fermeture à gauche.

Panneau arrière: Fixée à l'aide de vis Torx M6. Possibilités pour montage d'une porte arrière de série. Panneaux arrière en deux pièces sur les armoires de 1600 mm de large. La version RD est livrée avec une porte arrière au lieu d'un panneau arrière.

Panneaux latéraux: A commander séparément.

Plaque de toit: Démontable.

Fermeture: Crémone à 4 points d'ancrage sur la porte principale, et 2 points sur la porte secondaire. Serrure standard DIN 3 mm. L'insert double barre 3 mm peut être remplacée par d'autres inserts standards, ou par une poignée + insert à clé.

Plaque de fond: Se compose de trois pièces ou quatre pièces (P>600).

Platine de montage: Double pli et système de positionnement. Réglage de la profondeur au pas de 25 mm à l'aide de l'accessoire MPD02. Fournie à l'extérieur de l'emballage de l'armoire.

Mise à la masse: Tous les panneaux sont mis à la terre par leurs fixations et sont équipés d'un goujon de masse.

Finition: Peinture poudre RAL7035 finition structurée.

Protection: Conforme IP 55 | TYPE 12 | IK 10.

Exigences pour le montage : Livraison standard prête pour installation conjointe. Pour une installation autonome, prévoir des panneaux latéraux.

Livraison: Châssis avec portes, panneau arrière, panneau de toit, plaques de fond, platine de montage et cadre de porte montés. Pour les armoires H 2200 mm, la livraison comprend 2 profils CMB montés dans le sens de la profondeur. Les boulons de mise à la terre sont fournis. Livraison sur palette de même largeur que l'armoire pour mise en place avant le retrait de la palette. Le matériel d'emballage est recyclable.

SPÉCIFICATIONS

Couleur: Gris clair
Matériau: Acier doux
Code couleur: RAL 7035

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Hauteur (H)	Largeur (W)	Profondeur (D)	Platine de montage incluse	Hauteur de la platine de montage
MCD22128R5	MCD22128R5	2200mm	1199mm	800mm	Oui	
MCD20164R5	MCD20164R5	2000mm	1600mm	400mm	Oui	74.57mm
MCD16125R5	MCD16125R5	1600mm	1200mm	500mm	Oui	
MCD18165R5	MCD18165R5	1800mm	1599mm	500mm	Oui	
MCD20108RDR5		2000mm	1000mm	800mm	Oui	
MCD22126PER5		2200mm	1200mm	600mm	Non	
MCD20126R5	MCD20126R5	2000mm	1200mm	600mm	Oui	74.57mm
MCD18125R5	MCD18125R5	1800mm	1200mm	500mm	Oui	66.7mm
MCD18104PER5		1800mm	1000mm	400mm	Non	
MCD22126R5	MCD22126R5	2200mm	1200mm	600mm	Oui	82.44mm
MCD20106R5	MCD20106R5	2000mm	1000mm	600mm	Oui	74.57mm
MCD20126RDR5		2000mm	1200mm	600mm	Oui	
MCD20166R5	MCD20166R5	2000mm	1600mm	600mm	Oui	74.57mm
MCD20085PER5		2000mm	800mm	500mm	Non	
MCD20185R5	MCD20185R5	2000mm	1800mm	500mm	Oui	
MCD20088PERDR5		2000mm	800mm	800mm	Non	
MCD20108PER5		2000mm	1000mm	800mm	Non	
MCD18166PER5	MCD18166PER5	1800mm	1600mm	600mm	Non	
MCD18124PER5		1800mm	1200mm	400mm	Non	
MCD20164PER5		2000mm	1600mm	400mm	Non	
MCD18166R5	MCD18166R5	1800mm	1600mm	600mm	Oui	66.7mm
MCD200810PER5		2000mm	800mm	1000mm	Non	
MCD20166PER5		2000mm	1600mm	600mm	Non	
MCD18124R5	MCD18124R5	1800mm	1200mm	400mm	Oui	66.7mm
MCD20124PER5		2000mm	1200mm	400mm	Non	
MCD18185R5	MCD18185R5	1800mm	1800mm	500mm	Oui	
MCD20124R5	MCD20124R5	2000mm	1200mm	400mm	Oui	74.57mm
MCD20125R5	MCD20125R5	2000mm	1200mm	500mm	Oui	74.57mm


Référence catalogue	Référence article	Hauteur (H)	Largeur (W)	Profondeur (D)	Platine de montage incluse	Hauteur de la platine demontage
MCD20168PER5	MCD20168PER5	2000mm	1600mm	800mm	Non	
MCD18104R5	MCD18104R5	1800mm	1000mm	400mm	Oui	66.7mm
MCD18126PER5		1800mm	1200mm	600mm	Non	
MCD12125PER5	MCD12125PER5	1200mm	1200mm	500mm	Non	
MCD20086R5	MCD20086R5	2000mm	800mm	600mm	Oui	
MCD20104PER5		2000mm	1000mm	400mm	Non	
MCD20086PER5		2000mm	800mm	600mm	Non	
MCD18186R5	MCD18186R5	1800mm	1800mm	600mm	Oui	
MCD20085R5	MCD20085R5	2000mm	800mm	500mm	Oui	74.57mm
MCD18125PER5		1800mm	1200mm	500mm	Non	
MCD20165PER5		2000mm	1600mm	500mm	Non	
MCD18105PER5		1800mm	1000mm	500mm	Non	
MCD20106PER5		2000mm	1000mm	600mm	Non	
MCD200810R5		2000mm	800mm	1000mm	Oui	82.44mm
MCD14125R5	MCD14125R5	1400mm	1200mm	500mm	Oui	
MCD22106PER5		2200mm	1000mm	600mm	Non	
MCD20128R5	MCD20128R5	2000mm	1200mm	800mm	Oui	74.57mm
MCD18164R5	MCD18164R5	1800mm	1600mm	400mm	Oui	66.7mm
MCD20168R5	MCD20168R5	2000mm	1600mm	800mm	Oui	74.57mm
MCD20088RDR5		2000mm	800mm	800mm	Oui	
MCD20088R5	MCD20088R5	2000mm	800mm	800mm	Oui	74.56mm
MCD18085PER5		1800mm	800mm	500mm	Non	
MCD20125PER5		2000mm	1200mm	500mm	Non	
MCD20165R5	MCD20165R5	2000mm	1600mm	500mm	Oui	74.57mm
MCD18164PER5		1800mm	1600mm	400mm	Non	
MCD20128PERD R5		2000mm	1200mm	800mm	Non	
MCD20188R5	MCD20188R5	2000mm	1800mm	800mm	Oui	
MCD220810PER 5		2200mm	800mm	1000mm	Non	
MCD12125R5	MCD12125R5	1200mm	1200mm	500mm	Oui	
MCD14125PER5	MCD14125PER5	1400mm	1200mm	500mm	Non	
MCD18105R5	MCD18105R5	1800mm	1000mm	500mm	Oui	66.7mm
MCD20105PER5		2000mm	1000mm	500mm	Non	
MCD20128RDR5		2000mm	1200mm	800mm	Oui	
MCD22125R5	MCD22125R5	2200mm	1199mm	500mm	Oui	
MCD20126PER5		2000mm	1200mm	600mm	Non	

Référence catalogue	Référence article	Hauteur (H)	Largeur (W)	Profondeur (D)	Platine de montage incluse	Hauteur de la platine demontage
MCD22166R5	MCD22166R5	2200mm	1599mm	600mm	Oui	
MCD18085R5	MCD18085R5	1800mm	800mm	500mm	Oui	66.7mm
MCD20126PERD R5		2000mm	1200mm	600mm	Non	
MCD20108PERD R5		2000mm	1000mm	800mm	Non	
MCD16125PER5	MCD16125PER5	1600mm	1200mm	500mm	Non	
MCD20108R5	MCD20108R5	2000mm	1000mm	800mm	Oui	74.57mm
MCD20186R5	MCD20186R5	2000mm	1800mm	600mm	Oui	
MCD20128PER5		2000mm	1200mm	800mm	Non	
MCD20104R5	MCD20104R5	2000mm	1000mm	400mm	Oui	74.57mm
MCD220810R5		2200mm	800mm	1000mm	Oui	74.57mm
MCD20105R5	MCD20105R5	2000mm	1000mm	500mm	Oui	74.57mm
MCD22106R5	MCD22106R5	2200mm	1000mm	600mm	Oui	82.44mm
MCD18126R5	MCD18126R5	1800mm	1200mm	600mm	Oui	66.7mm
MCD20088PER5		2000mm	800mm	800mm	Non	

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Des panneaux latéraux SPM en acier doux doivent être commandés séparément pour fermer les armoires (individuelles ou assemblées), afin de préserver l'indice de protection.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE