

## Kit de support de montage



Les kits de support de montage peuvent être installés sur site. Les versions DMFK1 et DMFK2 comprennent deux supports de montage externes en acier de calibre 14 et des fixations. Les versions CMFK, CMFKSS et CMTGFT comprennent quatre supports par kit.

### FONCTIONS

---

Les kits de pieds de montage en plastique sont conçus pour une charge maximale de 500 lb (227 kg).

Des rondelles d'étanchéité sont fournies avec chaque kit pour l'entretien Type 4 et 12 après l'installation.

Les kits de supports de montage en acier inoxydable et en plastique sont conformes à la norme Type 4X.


Toute la quincaillerie est incluse.

## SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Hauteur (H)	Largeur (W)	Profondeur (D)	Matériau	Finition
DMFK1	60580	38mm	120mm	2mm	Acier doux	Plaqué
DMFK2	60090	38mm	222mm	2mm	Acier doux	Plaqué
CMFKSS	65750	78mm	34mm	15mm	Acier inoxydable 304	Poli
CMTGFT	73370	78mm	34mm	15mm	Fibre de verre	Mat doux
CMFK	62490	78mm	34mm	15mm	Acier doux	Plaqué

## DIAGRAMMES



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**