

Socle plein de 0 mm



Les bases de 0 mm sont finis avec une peinture laquée en polyester gris clair texturée RAL 7035 (sauf acier inoxydable). Les bases CEM sont traités avec de la peinture sur surfaces plaquées. Elles sont fabriquées en acier de calibre 16.

FONCTIONS

Se monte en bas de l'armoire

SPÉCIFICATIONS

Épaisseur: 1.52mm

Table 1/3

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Pour bâti	Couleur	Code couleur	Finition
PB0165	98100	Acier doux	1600 x 500mm	Gris clair	RAL 7035	Revêtement poudré
PB086	98000	Acier doux	800 x 600mm	Gris clair	RAL 7035	Revêtement poudré
PB066HF2	13079	Acier doux	600 x 600mm	Gris clair	RAL 7035	Revêtement poudré
PB0106HF2	13189	Acier doux	1000 x 600mm	Gris clair	RAL 7035	Revêtement poudré
PB0166	98110	Acier doux	1600 x 600mm	Gris clair	RAL 7035	Revêtement poudré
PB0126SS	31949	Acier inoxydable 304	1200 x 600mm			Finition brossée
PB085HF2	13139	Acier doux	800 x 500mm	Gris clair	RAL 7035	Revêtement poudré
PB079	97970	Acier doux	700 x 900mm	Gris clair	RAL 7035	Revêtement poudré
PB0106SS	31929	Acier inoxydable 304	1000 x 600mm			Finition brossée
PB066SS	31889	Acier inoxydable 304	600 x 600mm			Finition brossée
PB076	97950	Acier doux	700 x 600mm	Gris clair	RAL 7035	Revêtement poudré
PB085	97990	Acier doux	800 x 500mm	Gris clair	RAL 7035	Revêtement poudré
PB089HF2	13169	Acier doux	800 x 900mm	Gris clair	RAL 7035	Revêtement poudré
PB0124	98060	Acier doux	1200 x 400mm	Gris clair	RAL 7035	Revêtement poudré
PB068	97940	Acier doux	600 x 800mm	Gris clair	RAL 7035	Revêtement poudré
PB0108	98050	Acier doux	1000 x 800mm	Gris clair	RAL 7035	Revêtement poudré
PB084HF2	13129	Acier doux	800 x 400mm	Gris clair	RAL 7035	Revêtement poudré
PB068HF2	13089	Acier doux	600 x 800mm	Gris clair	RAL 7035	Revêtement poudré
PB0128	98090	Acier doux	1200 x 800mm	Gris clair	RAL 7035	Revêtement poudré

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Pour bâti	Couleur	Code couleur	Finition
PB0108SS	31939	Acier inoxydable 304	1000 x 800mm			Finition brossée

Table 2/3

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Pour bâti	Couleur	Code couleur	Finition
PB084	97980	Acier doux	800 x 400mm	Gris clair	RAL 7035	Revêtement poudré
PB068SS	31899	Acier inoxydable 304	600 x 800mm			Finition brossée
PB079HF2	13119	Acier doux	700 x 900mm	Gris clair	RAL 7035	Revêtement poudré
PB0105HF2	13179	Acier doux	1000 x 500mm	Gris clair	RAL 7035	Revêtement poudré
PB088SS	31919	Acier inoxydable 304	800 x 800mm			Finition brossée
PB078	97960	Acier doux	700 x 800mm	Gris clair	RAL 7035	Revêtement poudré
PB0105	98030	Acier doux	1000 x 500mm	Gris clair	RAL 7035	Revêtement poudré
PB046	25509	Acier doux	400 x 600mm	Gris clair	RAL 7035	Revêtement poudré
PB064	97910	Acier doux	600 x 400mm	Gris clair	RAL 7035	Revêtement poudré
PB0126	98080	Acier doux	1200 x 600mm	Gris clair	RAL 7035	Revêtement poudré
PB088HF2	13159	Acier doux	800 x 800mm	Gris clair	RAL 7035	Revêtement poudré
PB064HF2	13059	Acier doux	600 x 400mm	Gris clair	RAL 7035	Revêtement poudré
PB045	25499	Acier doux	400 x 500mm	Gris clair	RAL 7035	Revêtement poudré
PB076HF2	13099	Acier doux	700 x 600mm	Gris clair	RAL 7035	Revêtement poudré
PB088	98010	Acier doux	800 x 800mm	Gris clair	RAL 7035	Revêtement poudré
PB0125	98070	Acier doux	1200 x 500mm	Gris clair	RAL 7035	Revêtement poudré
PB065HF2	13069	Acier doux	600 x 500mm	Gris clair	RAL 7035	Revêtement poudré
PB086SS	31909	Acier inoxydable 304	800 x 600mm			Finition brossée
PB0168	98120	Acier doux	1600 x 800mm	Gris clair	RAL 7035	Revêtement poudré

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Pour bâti	Couleur	Code couleur	Finition
PB0106	98040	Acier doux	1000 x 600mm	Gris clair	RAL 7035	Revêtement poudré

Table 3/3

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Pour bâti	Couleur	Code couleur	Finition
PB078HF2	13109	Acier doux	700 x 800mm	Gris clair	RAL 7035	Revêtement poudré
PB086HF2	13149	Acier doux	800 x 600mm	Gris clair	RAL 7035	Revêtement poudré
PB066	97930	Acier doux	600 x 600mm	Gris clair	RAL 7035	Revêtement poudré

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE