

Socle plein de 100 mm pour ProLine



La base solide ProLine 100 mm est installée en bas de l'armoire. Des plaques d'obturation latérales et des orifices pour installer des roulettes en option sont inclus.

FONCTIONS

Les bases CEM sont traitées avec de la peinture sur les surfaces plaquées

Plaques d'obturation latérales incluses

Roulettes non incluses, orifices pour leur installation inclus

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Couleur	Code couleur	Épaisseur
PB165	97660	Acier doux	Revêtement poudré	Noir foncé	RAL 9005	1.52mm
PB1165	97840	Acier doux	Revêtement poudré	Noir foncé	RAL 9005	1.52mm
PB185	97730	Acier doux	Revêtement poudré	Noir foncé	RAL 9005	1.52mm
PB184HF	12909	Acier doux	Revêtement poudré	Noir foncé	RAL 9005	1.52mm
PB1166	97850	Acier doux	Revêtement poudré	Noir foncé	RAL 9005	1.52mm
PB185HF	12919	Acier doux	Revêtement poudré	Noir foncé	RAL 9005	1.52mm
PB1106SS	32009	Acier inoxydable 304	Finition brossée			1.52mm
PB176	97690	Acier doux	Revêtement poudré	Noir foncé	RAL 9005	1.52mm
PB166SS	31969	Acier inoxydable 304	Finition brossée			1.52mm
PB1124	97800	Acier doux	Revêtement poudré	Noir foncé	RAL 9005	1.52mm
PB1106	97780	Acier doux	Revêtement poudré	Noir foncé	RAL 9005	1.52mm
PB145	25539	Acier doux	Revêtement poudré	Noir foncé	RAL 9005	1.52mm
PB186	97740	Acier doux	Revêtement poudré	Noir foncé	RAL 9005	1.52mm
PB166	97670	Acier doux	Revêtement poudré	Noir foncé	RAL 9005	1.52mm
PB1126SS	32029	Acier inoxydable 304	Finition brossée			1.52mm
PB164	97650	Acier doux	Revêtement poudré	Noir foncé	RAL 9005	1.52mm
PB1105	97770	Acier doux	Revêtement poudré	Noir foncé	RAL 9005	1.52mm
PB1125	97810	Acier doux	Revêtement poudré	Noir foncé	RAL 9005	1.52mm
PB1126	97820	Acier doux	Revêtement poudré	Noir foncé	RAL 9005	1.52mm
PB165HF	12849	Acier doux	Revêtement poudré	Noir foncé	RAL 9005	1.52mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Couleur	Code couleur	Épaisseur
PB146	25549	Acier doux	Revêtement poudré	Noir foncé	RAL 9005	1.52mm
PB1105HF	12959	Acier doux	Revêtement poudré	Noir foncé	RAL 9005	1.52mm
PB184	97720	Acier doux	Revêtement poudré	Noir foncé	RAL 9005	1.52mm
PB179HF	12899	Acier doux	Revêtement poudré	Noir foncé	RAL 9005	1.9mm
PB168SS	31979	Acier inoxydable 304	Finition brossée			1.9mm
PB1128SS	32039	Acier inoxydable 304	Finition brossée			1.9mm
PB1108HF	12979	Acier doux	Revêtement poudré	Noir foncé	RAL 9005	1.9mm
PB1108SS	32019	Acier inoxydable 304	Finition brossée			1.9mm
PB189	97760	Acier doux	Revêtement poudré	Noir foncé	RAL 9005	1.9mm
PB168HF	12869	Acier doux	Revêtement poudré	Noir foncé	RAL 9005	1.9mm
PB1108	97790	Acier doux	Revêtement poudré	Noir foncé	RAL 9005	1.9mm
PB188	97750	Acier doux	Revêtement poudré	Noir foncé	RAL 9005	1.9mm
PB1128	97830	Acier doux	Revêtement poudré	Noir foncé	RAL 9005	1.9mm
PB168	97680	Acier doux	Revêtement poudré	Noir foncé	RAL 9005	1.9mm
PB1168	97860	Acier doux	Revêtement poudré	Noir foncé	RAL 9005	1.9mm
PB178	97700	Acier doux	Revêtement poudré	Noir foncé	RAL 9005	1.9mm

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE