

## Dessus solides de sectionnement ProLine G2



Les composants de déconnexion ProLine G2 sont utilisés avec les cadres et les portes de déconnexion ProLine G2 pour configurer une solution de boîtier de déconnexion personnalisée pour des largeurs supérieures à 2000 mm. Ces composants sont identiques aux composants standard du ProLine G2 (c.-à-d., capots solides ProLine G2 plaques d'obturation, sous-panneau de montage), à l'exception du support central qui est décalé de 100mm (pour accueillir le meneau articulé).

### FONCTIONS

---

Les toits pleins ont des surfaces plaquées avec finition peinte

Les tois pleins sont scellés et comprennent des tiges de mise à la terre

Des boulons sont inclus pour maintenir le toit en place (des anneaux de levage peuvent être utilisés à la place des boulons)

## SPÉCIFICATIONS

<b>Épaisseur:</b>	1.52mm
<b>Couleur:</b>	Gris clair
<b>Finition:</b>	Revêtement poudré
<b>Code couleur:</b>	RAL 7035

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Matériau
P2TD186	33002	Acier doux
P2TD124	32996	Acier doux
P2TD184	33003	Acier doux
P2TD166	32997	Acier doux
P2TD126	32995	Acier doux
P2TD164	32998	Acier doux

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**