

# Pare-gouttes ProLine G2



Le pare-gouttes ProLine G2 est utilisé à l'intérieur de la porte pour fournir une protection supplémentaire contre les liquides et les contaminants. Le châssis du ProLine G2 comprend un collier à bride pour protéger l'intérieur contre la poussière et les débris s'accrochant sur le dessus de l'armoire. Le pare-gouttes augmente efficacement la profondeur du creux et fournit une protection supplémentaire pour les applications de type 3R.

## FONCTIONS

---

Offre une protection supplémentaire contre les contaminants liquides et les débris

Monté à l'intérieur du couvercle de la porte ; directement sur le dessus à travers les trous M12 de montage

Peut être monté à l'avant ou à l'arrière de l'armoire (fonctionnant de gauche à droite uniquement).

Tout le matériel de montage est inclus

## SPÉCIFICATIONS

<b>Épaisseur:</b>	1.52mm
<b>Couleur:</b>	Gris clair
<b>Finition:</b>	Revêtement poudré
<b>Code couleur:</b>	RAL 7035

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Longueur
P2ADS8	34401	Acier doux	779mm
P2ADS18	34405	Acier doux	1779mm
P2ADS12	34403	Acier doux	1179mm
P2ADS4	34397	Acier doux	379mm
P2ADS6	34398	Acier doux	579mm
P2ADS10	34402	Acier doux	979mm
P2ADS16	34404	Acier doux	1579mm

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**