

# Portes pleines ProLine G2 (simple ou double à chevauchement)



Les portes pleines ProLine G2 (simple ou double à chevauchement) ont un système d'ouverture robuste et une grande capacité de charge. Le système de verrou Smooth Glide est fabriqué à partir de composants de qualité et intègre une action de verrouillage temporisée innovante assurant une fermeture étanche de porte pleine avec une faible pression. Vendues individuellement.

## FONCTIONS

Système de verrou Smooth Glide : pour une fermeture facile, fiable et répétitive de la porte tout au long de la durée de service de l'armoire

Poignée pivotante à bas profil avec verrouillage à clé ; autres options disponibles

Le joint en polyuréthane sans raccord (composant homologué UL) protège contre l'eau, la poussière, l'humidité et les contaminants

Portes simples disponibles pour les châssis jusqu'à 1000 mm de large

Doubles portes à chevauchement disponibles pour les cadres de 800 mm ou plus de largeur

Système de barre sur toutes les portes

Verrou avec enclenchement temporisé pour garantir la fiabilité de fermeture au haut et au bas de la porte

Tige filetée de verrou durable à double bride et trois roues Delrin® pour éviter le grincement métal contre métal

Système de loquet à 3 points pour portes  $\geq 1000$  mm de hauteur

Poignée avec verrouillage à clé en standard ; autres options disponibles

Les portes simples peuvent être à charnière gauche ou droite (gauche par défaut) ; les portes doubles à chevauchement peuvent avoir comme porte principale la porte gauche ou droite (à droite standard)

Les portes pleines ont une surface plaquée avec finition peinte

Charnière standard à 140 degrés (option de charnière à 180 degrés disponible)

La porte peut être inversée sans retirer les couvercles latéraux

Peut être utilisée à l'avant ou à l'arrière de l'armoire ; et sur les côtés de l'armoire avec un adaptateur de porte latérale (non inclus)

Deux tiges de mise à la terre

Tout le matériel de montage est inclus

Vendu individuellement

Doubles portes à chevauchement – Spécifications supplémentaires : porte principale avec système de loquet Smooth Glide ; la porte secondaire a un verrouillage à deux points avec un levier central pour sécuriser sa fermeture.

## SPÉCIFICATIONS

**Épaisseur:** 1.9mm  
**Couleur:** Gris clair  
**Code couleur:** RAL 7035

Table 1/4

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Matériau	Nombre de portes
P2D2210	31384	2183mm	998mm	20mm	Acier doux	
P2D0168	31527	1583mm	797mm	20mm	Acier doux	
P2D227	33643	2183mm	698mm	20mm	Acier doux	
P2D01810	31531	1783mm	998mm	20mm	Acier doux	
P2D226HF	32932	2183mm	596mm	20mm	Acier doux	1
P2D01810HF	31528	1783mm	998mm	20mm	Acier doux	2
P2D166	31367	1583mm	596mm	20mm	Acier doux	
P2D226	31385	2183mm	596mm	20mm	Acier doux	
P2D128	31363	1183mm	797mm	20mm	Acier doux	
P2D225	32987	2183mm	497mm	20mm	Acier doux	
P2D01816	31533	1783mm	1597mm	20mm	Acier doux	
P2D145	32983	1383mm	497mm	20mm	Acier doux	
P2D01818	31534	1783mm	1798mm	20mm	Acier doux	
P2D168	31368	1583mm	797mm	20mm	Acier doux	
P2D126	31362	1183mm	596mm	20mm	Acier doux	
P2D208HF	31382	1983mm	797mm	20mm	Acier doux	1
P2D02012	31537	1983mm	1198mm	20mm	Acier doux	
P2D208	31383	1983mm	797mm	20mm	Acier doux	
P2D02016	31538	1983mm	1597mm	20mm	Acier doux	
P2D207	33642	1983mm	698mm	20mm	Acier doux	

Table 2/4

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Matériau	Nombre de portes
P2D02018	31541	1983mm	1798mm	20mm	Acier doux	
P2D0128	31522	1183mm	797mm	20mm	Acier doux	
P2D88	31393	783mm	797mm	20mm	Acier doux	
P2D01012	31517	983mm	1198mm	20mm	Acier doux	
P2D86	31392	783mm	596mm	20mm	Acier doux	

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Matériau	Nombre de portes
P2D0108	31518	983mm	797mm	20mm	Acier doux	
P2D146HF	31364	1383mm	596mm	20mm	Acier doux	1
P2D68	31391	583mm	797mm	20mm	Acier doux	
P2D01212	31521	1183mm	1198mm	20mm	Acier doux	
P2D66	31388	583mm	596mm	20mm	Acier doux	
P2D164	33684	1583mm	398mm	20mm	Acier doux	
P2D0188	31535	1783mm	797mm	20mm	Acier doux	
P2D64	31387	583mm	398mm	20mm	Acier doux	
P2D01412	31523	1383mm	1198mm	20mm	Acier doux	
P2D146	31365	1383mm	596mm	20mm	Acier doux	
P2D0148	31524	1383mm	797mm	20mm	Acier doux	
P2D228HF	32933	2183mm	797mm	20mm	Acier doux	1
P2D01612	31525	1583mm	1198mm	20mm	Acier doux	
P2D165	32984	1583mm	497mm	20mm	Acier doux	
P2D01616	31526	1583mm	1597mm	20mm	Acier doux	

Table 3/4

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Matériau	Nombre de portes
P2D228	31386	2183mm	797mm	20mm	Acier doux	
P2D02216	31546	2183mm	1597mm	20mm	Acier doux	
P2D185	32985	1783mm	497mm	20mm	Acier doux	
P2D068	31551	583mm	797mm	20mm	Acier doux	
P2D205	32986	1983mm	497mm	20mm	Acier doux	
P2D108	31361	983mm	797mm	20mm	Acier doux	
P2D02212	31545	2183mm	1198mm	20mm	Acier doux	
P2D187	33641	1783mm	698mm	20mm	Acier doux	
P2D2010	31376	1983mm	998mm	20mm	Acier doux	
P2D0228HF	32934	2183mm	797mm	20mm	Acier doux	2
P2D186	31374	1783mm	596mm	20mm	Acier doux	
P2D125	33683	1183mm	497mm	20mm	Acier doux	
P2D184	31373	1783mm	398mm	20mm	Acier doux	
P2D02218	31547	2183mm	1798mm	20mm	Acier doux	

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Matériau	Nombre de portes
P2D189	32988	1783mm	899mm	20mm	Acier doux	
P2D106	31358	983mm	596mm	20mm	Acier doux	
P2DO228	31548	2183mm	797mm	20mm	Acier doux	
P2D188	31375	1783mm	797mm	20mm	Acier doux	
P2D186HF	32928	1783mm	596mm	20mm	Acier doux	1
P2D105	32982	983mm	497mm	20mm	Acier doux	

Table 4/4

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Matériau	Nombre de portes
P2D1810	31372	1783mm	998mm	20mm	Acier doux	
P2DO208	31543	1983mm	797mm	20mm	Acier doux	
P2D206HF	31378	1983mm	596mm	20mm	Acier doux	1
P2DO208HF	31542	1983mm	797mm	20mm	Acier doux	2
P2DO88	31552	783mm	797mm	20mm	Acier doux	
P2D206	31381	1983mm	596mm	20mm	Acier doux	
P2D1810HF	31371				Acier doux	1
P2D148	31366				Acier doux	
P2D229	32993				Acier doux	
P2D209	32992				Acier doux	
P2D204	31377				Acier doux	
P2DO2210	31544				Acier doux	
P2DO1812	31532				Acier doux	
P2DO2010	31536				Acier doux	

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**