

Module de montage supérieur ProLine G2



Le module de montage supérieur s'installe en haut d'une armoire pour offrir de l'espace pour la gestion de câbles et faciliter le passage des câbles dans l'armoire depuis le dessus. Le module est construit à partir d'un mini cadre ProLine et peut être intégré pour accueillir des solutions multi-baie. Les couvercles amovibles sont fournis avec le module à des fins d'étanchéité, tandis que le toit plein standard (vendu séparément ou inclus avec l'ensemble industriel) est utilisé pour contenir la solution lorsqu'elle est montée au-dessus du module.

NORMES INDUSTRIELLES

Évaluation environnementale NEMA type 12

FONCTIONS

La solution comprend un cadre, des couvercles de largeur et de profondeur, des joints d'étanchéité pour la jonction entre le haut du cadre et le module, et tout le matériel d'installation requis pour le montage au haut d'un cadre G2

Toit plein vendu séparément, mais également inclus dans l'ensemble industriel standard

Hauteurs 200 mm et 300 mm disponibles

Comprend une seule tige de mise à la terre par couvercle

SPÉCIFICATIONS

Épaisseur:	1.5mm
Couleur:	Gris clair
Finition:	Revêtement poudré
Code couleur:	RAL 7035

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Type de bâti	Matériau
P2TMM2166	36398	Double porte	Acier doux
P2TMM288	36391	Porte simple	Acier doux
P2TMM286	36388	Porte simple	Acier doux
P2TMM3126	36404	Double porte	Acier doux
P2TMM2165	36397	Double porte	Acier doux
P2TMM2108	36394	Double porte	Acier doux
P2TMM2125	36395	Double porte	Acier doux
P2TMM285	36387	Porte simple	Acier doux
P2TMM366	36401	Porte simple	Acier doux
P2TMM2126	36396	Double porte	Acier doux
P2TMM2106	36393	Double porte	Acier doux
P2TMM3106	36403	Double porte	Acier doux
P2TMM268	36386	Porte simple	Acier doux
P2TMM386	36402	Porte simple	Acier doux
P2TMM266	36385	Porte simple	Acier doux
P2TMM265	36384	Porte simple	Acier doux
P2TMM2105	36392	Double porte	Acier doux

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE