

## Porte solide PROLINE série Gold



Les portes avant supérieures de la station de travail de la série Or ProLine sont dotées de charnières invisibles à 140 degrés et d'une poignée pivotante de verrouillage

### FONCTIONS

---

Charnières invisibles 140 degrés

Poignée de verrouillage pivotante

## SPÉCIFICATIONS

<b>Couleur:</b>	Gris clair
<b>Matériau:</b>	Acier doux
<b>Finition:</b>	Revêtement poudré
<b>Code couleur:</b>	RAL 7035

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Épaisseur	Dimensions
PDS66GLD	10186	1800mm	600mm	1.52mm	669 x 592mm
PDS56GLD	10267	1600mm	600mm	1.52mm	468 x 592mm
PDS46GLD	10185	1400mm	600mm	1.52mm	471 x 592mm
PDS68GLD	12805	1800mm	800mm	1.9mm	669 x 792mm
PDS412GLD	10195	1400mm	1200mm	1.9mm	471 x 1192mm
PDS58GLD	12804	1600mm	800mm	1.9mm	468 x 792mm
PDS48GLD	10997	1400mm	800mm	1.9mm	471 x 792mm

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**