

## Porte ProLine-PC pour devant inférieur



Porte solide avec joint d'étanchéité en mousse en place. Les charnières cachées offrent un balancement de 140-degrés depuis le côté gauche ou droit (une charnière à 180-degrés est disponible). Les portes ont un petit collier encastré avec un insert d'outil à ouvrir. D'autres inserts et une poignée pivotante encastrée sont également disponibles.

### FONCTIONS

---

Portes à charnières latérales avec balancement à 140-degrés

Joint en mousse sans soudure

## SPÉCIFICATIONS

---

Épaisseur: 1.52mm

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Couleur	Code couleur	Finition
PDS86	98670	Acier doux	Gris clair	RAL 7035	Revêtement poudré
PDS88	98680	Acier doux	Gris clair	RAL 7035	Revêtement poudré

## AVERTISSEMENT

---

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**