

Portes pleines ProLine



Les portes pleines comprennent un système de barre de porte amovible sur les portes de plus de 700 mm de haut et plus de 400 mm de large. Le côté des charnières est réversible. Un verrou à collier encastré actionne le système de verrou à 3 points. Les portes des cadres de 700 mm ont un verrouillage à 2 points. Les charnières invisibles (pivotantes à 130 degrés) permettent un montage à l'avant ou à l'arrière de chaque cadre d'armoire. L'utilisation d'un adaptateur de porte latérale ou d'une armoire d'entrée de câbles permet de fixer les portes sur les côtés du cadre de l'armoire.

FONCTIONS

Les portes CEM sont peintes sur des surfaces plaquées

Des porte-documents en option, des arrêts de porte, des kits de mise à la terre et des charnières à 180 degrés sont disponibles

Les charnières sont munies de goupilles faciles à retirer

La porte possède un joint mousse périphérique en uréthane pour assurer une étanchéité optimale.

Deux tiges de mise à la terre sont fournies. Tout le matériel de montage est inclus

SPÉCIFICATIONS

Couleur: Gris clair

Code couleur: RAL 7035

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Épaisseur	Dimensions	Pour bâti	Type de porte
PDS206HF2	13579	Acier doux	1.52mm	1939 x 592mm	2000 x 600mm	CEM
PDS76R	94840	Acier doux	1.52mm	639 x 592mm	700 x 600mm	Acier
PDS165	35019	Acier doux	1.52mm	1539 x 492mm	1600 x 500mm	Acier
PDS146HF2	13489	Acier doux	1.52mm	1339 x 592mm	1400 x 600mm	CEM
PDS204	25429	Acier doux	1.52mm	1939 x 392mm	2000 x 400mm	Acier
PDS186HF2	13539	Acier doux	1.52mm	1739 x 592mm	1800 x 600mm	CEM
PDS207HF2	13589	Acier doux	1.52mm	1939 x 692mm	2000 x 700mm	CEM
PDS166	94880	Acier doux	1.52mm	1539 x 592mm	1600 x 600mm	Acier
PDS146	94860	Acier doux	1.52mm	1339 x 592mm	1400 x 600mm	Acier
PDS186	94910	Acier doux	1.52mm	1739 x 592mm	1800 x 600mm	Acier
PDS227HF2	13629	Acier doux	1.52mm	2139 x 692mm	2200 x 700mm	CEM
PDS205	35039	Acier doux	1.52mm	1939 x 492mm	2000 x 500mm	Acier
PDS207	94960	Acier doux	1.52mm	1939 x 692mm	2000 x 700mm	Acier
PDS225	35049	Acier doux	1.52mm	2139 x 492mm	2200 x 500mm	Acier
PDS185	35029	Acier doux	1.52mm	1739 x 492mm	1800 x 500mm	Acier
PDS227	95000	Acier doux	1.52mm	2139 x 692mm	2200 x 700mm	Acier
PDS206	94950	Acier doux	1.52mm	1939 x 592mm	2000 x 600mm	Acier
PDS184	29824	Acier doux	1.52mm	1739 x 392mm	1800 x 400mm	Acier
PDS226	94990	Acier doux	1.52mm	2139 x 592mm	2200 x 600mm	Acier
PDS126	29822	Acier doux	1.52mm	1139 x 592mm	1200 x 600mm	Acier

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Épaisseur	Dimensions	Pour bâti	Type de porte
PDS188HF2	13559	Acier doux	1.9mm	1739 x 792mm	1800 x 800mm	CEM
PDS128	29823	Acier doux	1.9mm	1139 x 792mm	1200 x 800mm	Acier
PDS2010	94980	Acier doux	1.9mm	1939 x 992mm	2000 x 1000mm	Acier
PDS148HF2	13499	Acier doux	1.9mm	1339 x 792mm	1400 x 800mm	CEM
PDS208	94970	Acier doux	1.9mm	1939 x 792mm	2000 x 800mm	Acier
PDS148	94870	Acier doux	1.9mm	1339 x 792mm	1400 x 800mm	Acier
PDS208HF2	13599	Acier doux	1.9mm	1939 x 792mm	2000 x 800mm	CEM
PDS228	95010	Acier doux	1.9mm	2139 x 792mm	2200 x 800mm	Acier

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Épaisseur	Dimensions	Pour bâti	Type de porte
PDS2010HF2	13609	Acier doux	1.9mm	1939 x 992mm	2000 x 1000mm	CEM
PDS1810HF2	13569	Acier doux	1.9mm	1739 x 992mm	1800 x 1000mm	CEM
PDS188	94930	Acier doux	1.9mm	1739 x 792mm	1800 x 800mm	Acier
PDS78R	94850	Acier doux	1.9mm	639 x 792mm	700 x 800mm	Acier
PDS1810	94940	Acier doux	1.9mm	1739 x 992mm	1800 x 1000mm	Acier
PDS2210	95020	Acier doux	1.9mm	2139 x 992mm	2200 x 1000mm	Acier
PDS78RHF2	13479	Acier doux	1.9mm	639 x 792mm	700 x 800mm	CEM
PDS168	94900	Acier doux	1.9mm	1539 x 792mm	1600 x 800mm	Acier

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE