

## Toits pleins ProLine



Les toits pleins sont utilisés pour fermer l'ouverture supérieure d'un cadre d'armoire. Les toits pleins CEM ont des surfaces plaquées avec finition de peinture. Ils sont scellés et comprennent des tiges de mise à la terre. Des boulons sont inclus pour maintenir le toit en place (des anneaux de levage peuvent être utilisés à la place des boulons).

### FONCTIONS

---

Les toits pleins ont des surfaces plaquées avec finition peinte

Les toits pleins sont scellés et comprennent des tiges de mise à la terre

Des boulons sont inclus pour maintenir le toit en place (des anneaux de levage peuvent être utilisés à la place des boulons)

## SPÉCIFICATIONS

Épaisseur: 1.52mm

Table 1/3

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Couleur	Code couleur	Pour bâti
PT166	96750	Acier doux		Gris clair	RAL 7035	1600 x 600mm
PT85	96630	Acier doux		Gris clair	RAL 7035	800 x 500mm
PT126SS	31869	Acier inoxydable 304	Finition brossée			1200 x 600mm
PT76	96590	Acier doux		Gris clair	RAL 7035	700 x 600mm
PT88SS	31839	Acier inoxydable 304	Finition brossée			800 x 800mm
PT68HF2	11909	Acier doux		Gris clair	RAL 7035	600 x 800mm
PT168	96760	Acier doux		Gris clair	RAL 7035	1600 x 800mm
PT128	96730	Acier doux		Gris clair	RAL 7035	1200 x 800mm
PT88	96650	Acier doux		Gris clair	RAL 7035	800 x 800mm
PT46	25469	Acier doux		Gris clair	RAL 7035	400 x 600mm
PT86HF2	11969	Acier doux		Gris clair	RAL 7035	800 x 600mm
PT188	29841	Acier doux		Gris clair	RAL 7035	1800 x 800mm
PT45	25459	Acier doux		Gris clair	RAL 7035	400 x 500mm
PT64	96550	Acier doux		Gris clair	RAL 7035	600 x 400mm
PT128SS	31879	Acier inoxydable 304	Finition brossée			1200 x 800mm
PT65	96560	Acier doux		Gris clair	RAL 7035	600 x 500mm
PT78HF2	11929	Acier doux		Gris clair	RAL 7035	700 x 800mm
PT86	96640	Acier doux		Gris clair	RAL 7035	800 x 600mm
PT105	96670	Acier doux		Gris clair	RAL 7035	1000 x 500mm
PT86SS	31829	Acier inoxydable 304	Finition brossée			800 x 600mm

Table 2/3

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Couleur	Code couleur	Pour bâti
PT106SS	31849	Acier inoxydable 304	Finition brossée			1000 x 600mm
PT84	96620	Acier doux		Gris clair	RAL 7035	800 x 400mm
PT84HF2	11949	Acier doux		Gris clair	RAL 7035	800 x 400mm
PT164	29838	Acier doux		Gris clair	RAL 7035	1600 x 400mm
PT79HF2	11939	Acier doux		Gris clair	RAL 7035	700 x 900mm

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Couleur	Code couleur	Pour bâti
PT106	96680	Acier doux		Gris clair	RAL 7035	1000 x 600mm
PT108	96690	Acier doux		Gris clair	RAL 7035	1000 x 800mm
PT165	96740	Acier doux		Gris clair	RAL 7035	1600 x 500mm
PT108SS	31859	Acier inoxydable 304	Finition brossée			1000 x 800mm
PT78	96600	Acier doux		Gris clair	RAL 7035	700 x 800mm
PT186	25489	Acier doux		Gris clair	RAL 7035	1800 x 600mm
PT108HF2	12019	Acier doux		Gris clair	RAL 7035	1000 x 800mm
PT66	96570	Acier doux		Gris clair	RAL 7035	600 x 600mm
PT89HF2	11989	Acier doux		Gris clair	RAL 7035	800 x 900mm
PT64HF2	11879	Acier doux		Gris clair	RAL 7035	600 x 400mm
PT124	96700	Acier doux		Gris clair	RAL 7035	1200 x 400mm
PT105HF2	11999	Acier doux		Gris clair	RAL 7035	1000 x 500mm
PT66SS	31809	Acier inoxydable 304	Finition brossée			600 x 600mm
PT104	29837	Acier doux		Gris clair	RAL 7035	1000 x 400mm
PT125	96710	Acier doux		Gris clair	RAL 7035	1200 x 500mm

Table 3/3

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Couleur	Code couleur	Pour bâti
PT68SS	31819	Acier inoxydable 304	Finition brossée			600 x 800mm
PT79	96610	Acier doux		Gris clair	RAL 7035	700 x 900mm
PT126	96720	Acier doux		Gris clair	RAL 7035	1200 x 600mm
PT66HF2	11899	Acier doux		Gris clair	RAL 7035	600 x 600mm
PT89	96660	Acier doux		Gris clair	RAL 7035	800 x 900mm
PT88HF2	11979	Acier doux		Gris clair	RAL 7035	800 x 800mm
PT185	25479	Acier doux		Gris clair	RAL 7035	1800 x 500mm
PT68	96580	Acier doux		Gris clair	RAL 7035	600 x 800mm

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**