

## Portes avec fenêtre ProLine



Les portes avec fenêtre peuvent être utilisées à l'avant ou à l'arrière des cadres ProLine pour permettre de voir les équipements électroniques. Les portes avec fenêtre ProLine sont conçues avec un profilé en acier doux. Elles possèdent des charnières invisibles à 140 degrés et un verrou encastré qui actionne le mécanisme de verrouillage à 3 points (les portes pour cadres de 700 mm ont un verrou à 2 points). Les portes ont une fenêtre en polycarbonate teinté gris fumé ou transparente en verre de sécurité ; des charnières à 180 degrés sont disponibles (commander séparément).

### FONCTIONS

Installation facile à l'avant ou l'arrière du cadre de l'armoire ; peut être à charnière gauche ou droite

Disposent de deux barres de mise à la terre

La fenêtre de 0,25 po d'épaisseur offre une protection et une visibilité maximales

Disposent de joints de mousse uréthane pour la porte et la fenêtre afin d'assurer une étanchéité optimale

## SPÉCIFICATIONS

Épaisseur: 1.9mm

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Taille de la fenêtre	Pour bâti	Type de porte avec fenêtre	Lunettes de sécurité
PDW228	91090	Acier doux	2018 x 646mm	2200 x 800mm	Acier doux, Polycarbonate	2139 x 793mm
PDW166	90980	Acier doux	1418 x 446mm	1600 x 600mm	Acier doux, Polycarbonate	1539 x 593mm
PDWG207	90890	Acier doux	1818 x 546mm	2000 x 700mm	Acier doux, Verre de sécurité	1939 x 693mm
PDW76	90940	Acier doux	518 x 446mm	700 x 600mm	Acier doux, Polycarbonate	639 x 593mm
PDW207	91050	Acier doux	1818 x 546mm	2000 x 700mm	Acier doux, Polycarbonate	1939 x 693mm
PDWG206	90880	Acier doux	1818 x 446mm	2000 x 600mm	Acier doux, Verre de sécurité	1939 x 593mm
PDWG208	90900	Acier doux	1818 x 646mm	2000 x 800mm	Acier doux, Verre de sécurité	1939 x 793mm
PDWG188	90870	Acier doux	1618 x 646mm	1800 x 800mm	Acier doux, Verre de sécurité	1739 x 793mm
PDWG226	90910	Acier doux	2018 x 446mm	2200 x 600mm	Acier doux, Verre de sécurité	2139 x 593mm
PDW208	91060	Acier doux	1818 x 646mm	2000 x 800mm	Acier doux, Polycarbonate	1939 x 793mm
PDW148	90970	Acier doux	1218 x 646mm	1400 x 800mm	Acier doux, Polycarbonate	1339 x 793mm
PDW186	91010	Acier doux	1618 x 446mm	1800 x 600mm	Acier doux, Polycarbonate	1739 x 593mm
PDWG228	90930	Acier doux	2018 x 646mm	2200 x 800mm	Acier doux, Verre de sécurité	2139 x 793mm
PDWG186	15189	Acier doux	1618 x 446mm	1800 x 600mm	Acier doux, Verre de sécurité	1739 x 593mm
PDW78	90950	Acier doux	518 x 646mm	700 x 800mm	Acier doux, Polycarbonate	639 x 793mm
PDW227	91080	Acier doux	2018 x 546mm	2200 x 700mm	Acier doux, Polycarbonate	2139 x 693mm
PDWG78	90790	Acier doux	518 x 646mm	700 x 800mm	Acier doux, Verre de sécurité	639 x 793mm
PDWG146	90800	Acier doux	1218 x 446mm	1400 x 600mm	Acier doux, Verre de sécurité	1339 x 593mm
PDW206	91040	Acier doux	1818 x 446mm	2000 x 600mm	Acier doux, Polycarbonate	1939 x 593mm

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Taille de la fenêtre	Pour bâti	Type de porte avec fenêtre	Lunettes de sécurité
PDW146	90960	Acier doux	1218 x 446mm	1400 x 600mm	Acier doux, Polycarbonate	1339 x 593mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Taille de la fenêtre	Pour bâti	Type de porte avec fenêtre	Lunettes de sécurité
PDW226	91070	Acier doux	2018 x 446mm	2200 x 600mm	Acier doux, Polycarbonate	2139 x 593mm
PDW188	91030	Acier doux	1618 x 646mm	1800 x 800mm	Acier doux, Polycarbonate	1739 x 793mm
PDWG76	90780	Acier doux	518 x 446mm	700 x 600mm	Acier doux, Verre de sécurité	639 x 593mm
PDWG166	90820	Acier doux	1418 x 446mm	1600 x 600mm	Acier doux, Verre de sécurité	1539 x 593mm
PDWG168	15179	Acier doux	1418 x 646mm	1600 x 800mm	Acier doux, Verre de sécurité	1539 x 793mm
PDWG148	90810	Acier doux	1218 x 646mm	1400 x 800mm	Acier doux, Verre de sécurité	1339 x 793mm

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**