


## Cornières



Les angles de rack sont utilisés pour installer des équipements 19-po dans des armoires de 25,5-po et des équipements 23-po dans des armoires 36-po. de large. Commandez deux ensembles pour les coffrets à deux portes de 52 et 72-po de large. Les angles de rack comportent des trous carrés espacés pour répondre aux normes EIA 310-D. Monter sur les trous percés en usine en haut et en bas de la bride avant. Acheter les écrous de clip, référence AN1032 séparément pour le montage des composants.

### FONCTIONS

---

Utilisé pour installer un équipement monté sur rack standard dans des armoires avec dispositions de montage de panneau arrière.

## SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

| Référence catalogue | Référence article | Matériau   | Finition  | Épaisseur |
|---------------------|-------------------|------------|-----------|-----------|
| ARA4819THG          | 13808             | Acier doux | Galvanisé | 1.9mm     |
| ARA6019THG          | 13811             | Acier doux | Galvanisé | 1.9mm     |
| ARA7219THG          | 13812             | Acier doux | Galvanisé | 1.9mm     |
| ARA8419THG          | 13813             | Acier doux | Galvanisé | 1.9mm     |

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**