

## Petite poignée pivotante encastrée



Une petite poignée pivotante encastrée est utilisée sur de plus petites portes de moins de 800 mm (31,5 po) de hauteur, avec un verrouillage à deux points. Les poignées sont conçues ergonomiquement pour style et fonction à bas profil. Elles peuvent être installées pour pivoter dans le sens horaire ou anti-horaire. La forme de la conception offre une compatibilité esthétique avec les poignées pivotantes encastrées. Cette poignée comprend une option de verrouillage à clé, deux clés, la possibilité d'ajouter votre logo.

### FONCTIONS

La poignée est utilisée sur des portes plus petites de moins de 800 mm (31,5 po) de hauteur, avec un verrouillage à deux points

Les poignées sont conçues ergonomiquement pour offrir style et fonction à bas profil ; leur conception offre une cohérence esthétique avec la poignée pivotante standard, pour les applications utilisant les deux conceptions de poignée

Peuvent être installées pour pivoter dans le sens horaire ou anti-horaire

Conception à verrouillage à clé avec deux clés fournies ; possibilité d'ajouter le logo client

## SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Couleur	Code couleur	Finition
PSHKBL	89210	Acier doux	Noir	RAL 9005	Revêtement poudré

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**