

## Limiteurs de rotation, S2MRL



Le limiteur de rotation Syspend 281-Max peut être réajusté sur les composants de couplage et de joint et est réglable par intervalles de 13,7 degrés. Limite la rotation des couplages et des joints tournant normalement sur 300 degrés.

### FONCTIONS

---

Le kit comprend dix billes en acier et une fiche

Le système de bras Syspend 281 HMI assemblé a une charge maximale de 281 livres (127,7 kg)

## SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Matériau	Finition
S2MRL	18832	10mm	10mm	10mm	Acier doux	Brillant lisse

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**