


Cadre pivotant Ultrx



Le cadre pivotant offre des capacités de montage en rack de 19 po avec un modèle d'orifice de montage U-Style (type RA). Le loquet quart de tour a une oscillation 100 degrés. Moyen de montage réglable. Le châssis pivotant assure le maintien de la classification de l'armoire s'il est correctement installé dans une armoire nVent HOFFMAN. La position de montage avant est d'environ 140mm (5,5 pouces) en arrière sur les boîtiers 400 mm. Comprend le matériel de montage et le manuel d'instructions.

FONCTIONS

À utiliser avec les produits de la série Ultrx

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Épaisseur	Unités de rack
UU6060SF	61490	Acier doux	Zingué	1.9mm	11U
UU7560SF	61500	Acier doux	Zingué	1.9mm	14U

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE