

VersaRack Rack à cadre ouvert à montage mural



Le rack à cadre ouvert à montage mural VersaRack sert au montage mural et permet de sécuriser des équipements pour rack de 19 pouces pour les salles de télécommunication et d'autres emplacements. Le rack fournit une charnière gauche ou droite pour s'adapter à une variété d'applications. Ces racks à cadre ouvert sont parfaits pour l'application de câblage à haute densité. VersaRack est idéal pour les châssis de distribution intermédiaires, les équipements de rack de 19 pouces à distance, l'automatisation d'immeuble, la sécurité et de nombreuses autres applications.

NORMES INDUSTRIELLES

Capacité nominale de 100 lb avec un facteur de sécurité 4X
Rated to 100 lbs. with a 4X safety factor

EIA 310-D

FONCTIONS

Conçu pour loger tous les équipements de rack standard de 19 po

L'assemblage facile, à outil unique réduit le temps et les coûts d'installation

Les goupilles de pivot à ressort fournissent une charnière gauche ou droite ; les goupilles peuvent être disposées en position déverrouillée ou verrouillée

Préassemblé pour une installation rapide

Le support de montage temporaire permet une installation murale rapide, par une seule personne

Les trous de mise à la terre à double cosse UL permettent une adhésion facile aux codes locaux de liaison et de mise à la terre.

Points d'attache de câble, dimensionnés pour des sangles Velcro® de 1 po maximum, fournis en positions horizontale et verticale à plusieurs endroits

Modèle standard de 12 po ou 24 po de profondeur pour s'adapter à diverses applications

La conception ouverte permet un accès maximal aux câbles et à l'équipement

L'emballage intelligent avec des trous pour transport manuel facilite le transport

SPÉCIFICATIONS

Couleur:	Noir foncé
Matériau:	Acier doux
Finition:	Revêtement poudré
Code couleur:	RAL 9005

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Épaisseur	Capacité de charge
E19SWM20U24	26165	1062mm	531mm	617mm	2.66mm	45kg
E19SWM25U24	26167	1285mm	531mm	617mm	2.66mm	45kg
E19SWM12U24	26163	706mm	531mm	617mm	2.66mm	45kg
E19SWM12U12	26162	706mm	531mm	312mm	2.66mm	45kg
E19SWM20U12	26164	1062mm	531mm	312mm	2.66mm	45kg
E19SWM25U12	26166	1285mm	531mm	312mm	2.66mm	45kg

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE