


# A12 Standard Coupler, Plain, Worldwide Design, 32 mm, #10

## RÉFÉRENCE CATALOGUE

### EL32A12



## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

Designed to splice the same diameter bars where the second bar can be rotated and is not restricted in its axial direction

Slim design maintains concrete cover

Installs quickly and easily

## ATTRIBUTS DU PRODUIT

Matériau: Acier

Finition: Brut

Entièrement fabriqué aux États-Unis d'Amérique: Oui

Version de conception: Mondial (matériaux disponibles dans le monde entier)

Taille de barre d'armature, métrique: 32 mm

Taille de barre d'armature, US: #10

Diamètre (Ø): 44 mm

Longueur (L): 108mm

Profondeur de barre (BD): 45mm

Écartement des barres (BG): 18mm

Poids unitaire: 0.76 kg


Conçu pour respecter les normes suivantes: AASHTO;ABNT NBR 8548:1984;ACI 318 type 1 (rendement spécifié de 125 %);ACI 318 type 2 (résistance à la traction spécifiée);ACI 349;ACI 359;AS3600

Quantité par colis: 16

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

## DIAGRAMMES



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### Amérique du Nord

+1 800 753 9221

Option 1 – Service client

Option 2 – Assistance

technique

### Europe

Pays-Bas :

+31 800-0200135

France :

+33 800 901 793

### Europe

Allemagne :

800 1890272

Autres pays :

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai :

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney :

+61 2 9751 8500



Notre portefeuille puissant de marques:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**