

Side Receptor Plug

Power Utilities



FONCTIONS

Fully encapsulated connection from conductor to receptor disk

Performance tested beyond IEC® 61400-24

Superior receptor product life performance

Less than 12 °C (54 °F) temperature rise after strike of 225 kA


Simple integrated installation

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Matériau	Taille de conducteur	Type de conducteur	Longueur (L)	Hauteur (H)	A
WT2SA7002.5	Polypropylène, Acier inoxydable 316 (EN 1.4401), Aluminium	70 mm ²	Tissage lisse	2500mm	36mm	146mm

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE