

# Module d'obturation AMC avec poignée Pull



Ce module obturateur AdvancedMC se compose d'une face avant en acier inoxydable sans LED et comporte des joints CEM sur les côtés gauche et inférieur. Le module obturateur est fixé dans le guide de la carte du châssis en l'encliquetant dans le nez en plastique. Le module peut être utilisé pour recouvrir un emplacement vide, afin d'assurer le blindage CEM et de fermer l'avant pour obturer les fuites d'air dans le châssis. Ces modules obturateurs peuvent être utilisés dans les carriers AdvancedMC et les emplacements MicroTCA. Aucune barre de verrouillage n'est nécessaire.

## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

Conformément à la spécification AMC.0 R2.0

Les modules d'obturation blindés permettent de boucher les slots inutilisés

tirer la poignée pour extraire le sous-montage

L'obturateur en option (circulation d'air ajustable) peut être utilisé pour diriger le flux d'air dans le châssis

## SPÉCIFICATIONS

<b>Famille de produits:</b>	AdvancedMC
<b>Type:</b>	Module d'obturateur
<b>Type de produit:</b>	Module système

Table 1/1

Référence catalogue	Caractéristique de conception	Matériau	Finition	Quantité par colis
20849-107	Taille moyenne	Acier inoxydable		1
20849-022	Compact	Acier inoxydable		1
20849-248	Taille moyenne	Aluminium	Passivé	1

Référence catalogue	Caractéristique de conception	Matériau	Finition	Quantité par colis
20849-251	Grande taille	Aluminium	Passivé	1
20849-106	Taille moyenne	Acier inoxydable		1
20849-024	Grande taille	Acier inoxydable		1
20849-249	Taille moyenne	Aluminium	Passivé	1
20849-250	Grande taille	Aluminium	Passivé	1
20849-025	Grande taille	Acier inoxydable		1

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Notre portefeuille puissant de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**