


Comptec| Coffret de table 19", Sans blindage



Le coffret Comptec nVent SCHROFF est compatible avec une baie 19". Il est utilisé pour héberger des ensembles tels que des bacs à cartes 19", des tiroirs de ventilation 19" ou des faces avant 19". Ce coffret est également utilisé pour les applications de bureau.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Coffret de table (pré-assemblé)

Sans blindage

Fentes de ventilation sur le capot inférieur

Cadres avant et arrière en aluminium moulé

Capot, capot inférieur et face arrière en acier

Conforme DIN EN 62368-1

SPÉCIFICATIONS

- Type de produit:** Coffret
- Type:** Coffret pour bac à cartes 19" et châssis 19"
- Famille de produits:** Comptec

Table 1/2

Référence catalogue	Hauteur du rack	Hauteur	Largeur du rack	Profondeur	Matériau	Quantité par colis

10225-615	6U	286mm	84HP	400mm	Aluminium, Acier	1
10225-670	12U	553mm	84HP	400mm	Aluminium	1
10225-602	4U	198mm	84HP	300mm	Aluminium, Acier	1
10225-667	9U	420mm	84HP	400mm	Aluminium	1
10225-640	9U	420mm	84HP	600mm	Aluminium, Acier	1
10225-638	7U	331mm	84HP	600mm	Aluminium, Acier	1
10225-682	9U	420mm	84HP	500mm	Aluminium	1
10225-637	6U	286mm	84HP	600mm	Aluminium, Acier	1
10225-604	6U	286mm	84HP	300mm	Aluminium, Acier	1
10225-629	9U	420mm	84HP	500mm	Aluminium, Acier	1
10225-627	7U	331mm	84HP	500mm	Aluminium, Acier	1
10225-685	12U	553mm	84HP	500mm	Aluminium	1
10225-626	6U	286mm	84HP	500mm	Aluminium, Acier	1
10225-624	4U	198mm	84HP	500mm	Aluminium, Acier	1
10225-693	9U	420mm	84HP	600mm	Aluminium	1
10225-612	3U	153mm	84HP	400mm	Aluminium, Acier	1
10225-623	3U	153mm	84HP	500mm	Aluminium, Acier	1
10225-601	3U	153mm	84HP	300mm	Aluminium, Acier	1
10225-618	9U	420mm	84HP	400mm	Aluminium, Acier	1
10225-696	12U	553mm	84HP	600mm	Aluminium	1

Table 2/2

Référence catalogue	Hauteur du rack	Hauteur	Largeur du rack	Profondeur	Matériau	Quantité par colis
10225-616	7U	331mm	84HP	400mm	Aluminium, Acier	1
10225-613	4U	198mm	84HP	400mm	Aluminium, Acier	1

Table 1/2

Référence catalogue	Hauteur utile	Largeur utile	Construction du bâti avant	Option de refroidissement	Conformité	Blindage électromagnétique
10225-615	267.6mm	451mm	Pièce unique	Non	CEI 60297-3-100	Non
10225-670	534mm	451mm	Pièce unique	Non	CEI 60297-3-100	Non
10225-602	178.7mm	451mm	Pièce unique	Non	CEI 60297-3-100	Non
10225-667	400.9mm	451mm	Pièce unique	Non	CEI 60297-3-100	Non
10225-640	400.9mm	451mm	Pièce unique	Non	CEI 60297-3-100	Non
10225-638	312mm	451mm	Pièce unique	Non	CEI 60297-3-100	Non
10225-682	400.9mm	451mm	Pièce unique	Non	CEI 60297-3-100	Non
10225-637	267.6mm	451mm	Pièce unique	Non	CEI 60297-3-100	Non
10225-604	267.6mm	451mm	Pièce unique	Non	CEI 60297-3-100	Non
10225-629	400.9mm	451mm	Pièce unique	Non	CEI 60297-3-100	Non
10225-627	312mm	451mm	Pièce unique	Non	CEI 60297-3-100	Non
10225-685	534mm	451mm	Pièce unique	Non	CEI 60297-3-100	Non
10225-626	267.6mm	451mm	Pièce unique	Non	CEI 60297-3-100	Non
10225-624	178.7mm	451mm	Pièce unique	Non	CEI 60297-3-100	Non
10225-693	400.9mm	451mm	Pièce unique	Non	CEI 60297-3-100	Non
10225-612	134.2mm	451mm	Pièce unique	Non	CEI 60297-3-100	Non
10225-623	134.2mm	451mm	Pièce unique	Non	CEI 60297-3-100	Non
10225-601	134.2mm	451mm	Pièce unique	Non	CEI 60297-3-100	Non
10225-618	400.9mm	451mm	Pièce unique	Non	CEI 60297-3-100	Non

Référence catalogue	Hauteur utile	Largeur utile	Construction du bâti avant	Option de refroidissement	Conformité	Blindage électromagnétique
10225-696	534mm	451mm	Pièce unique	Non	CEI 60297-3-100	Non

Table 2/2

Référence catalogue	Hauteur utile	Largeur utile	Construction du bâti avant	Option de refroidissement	Conformité	Blindage électromagnétique
10225-616	312mm	451mm	Pièce unique	Non	CEI 60297-3-100	Non
10225-613	178.7mm	451mm	Pièce unique	Non	CEI 60297-3-100	Non

Table 1/2

Référence catalogue	Finition	Indice de protection	Charge statique	Largeur
10225-615	Revêtement poudré	IP20	40kg	520mm
10225-670	Revêtement poudré	IP20	40kg	520mm
10225-602	Revêtement poudré	IP20	40kg	520mm
10225-667	Revêtement poudré	IP20	40kg	520mm
10225-640	Revêtement poudré	IP20	40kg	520mm
10225-638	Revêtement poudré	IP20	40kg	520mm
10225-682	Revêtement poudré	IP20	40kg	520mm
10225-637	Revêtement poudré	IP20	40kg	520mm
10225-604	Revêtement poudré	IP20	40kg	520mm
10225-629	Revêtement poudré	IP20	40kg	520mm
10225-627	Revêtement poudré	IP20	40kg	520mm
10225-685	Revêtement poudré	IP20	40kg	520mm
10225-626	Revêtement poudré	IP20	40kg	520mm
10225-624	Revêtement poudré	IP20	40kg	520mm
10225-693	Revêtement poudré	IP20	40kg	520mm
10225-612	Revêtement poudré	IP20	40kg	520mm
10225-623	Revêtement poudré	IP20	40kg	520mm
10225-601	Revêtement poudré	IP20	40kg	520mm
10225-618	Revêtement poudré	IP20	40kg	520mm
10225-696	Revêtement poudré	IP20	40kg	520mm

Table 2/2

Référence catalogue	Finition	Indice de protection	Charge statique	Largeur
---------------------	----------	----------------------	-----------------	---------

10225-616	Revêtement poudré	IP20	40kg	520mm
10225-613	Revêtement poudré	IP20	40kg	520mm

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE